

전체 볼이 있는 헤드가 없는 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함

품목 설명/제품 이미지



KIPPlack

설명

표면 마무리:

볼트: 검정색.
볼 경화, 소재.

정보:


이 볼 압력 스크류는 깨끗하고 광택나는 누름 표면을 요구할 때 사용됨.

도면 설명:

타입 A: 스틸 볼
타입 D: POM 소재 볼

L2 = 약 스레드 2회전

도면



품목 요약

전체 볼이 있는 헤드가 없는 볼이 끝에 달린 스크류, 스틸, 나사 잠금 포함

주문 번호	타입	구성품 재질	D	L	L1	볼-Ø	SW	부하 max. kN (정적 부하)
K0666.1046	A	롤러 베어링 스틸	M4	6	2,5	2,5	2	3,5
K0666.10410	A	롤러 베어링 스틸	M4	10	3,5	2,5	2	3,5
K0666.10416	A	롤러 베어링 스틸	M4	16	5	2,5	2	3,5
K0666.1058	A	롤러 베어링 스틸	M5	8	3,5	3	2,5	4,5
K0666.10512	A	롤러 베어링 스틸	M5	12	5	3	2,5	4,5
K0666.10520	A	롤러 베어링 스틸	M5	20	6	3	2,5	4,5
K0666.10610	A	롤러 베어링 스틸	M6	10,8	3,5	4	3	9
K0666.10616	A	롤러 베어링 스틸	M6	16,8	7	4	3	9
K0666.10620	A	롤러 베어링 스틸	M6	20,8	7	4	3	9
K0666.10625	A	롤러 베어링 스틸	M6	25,8	7	4	3	9
K0666.10650	A	롤러 베어링 스틸	M6	50,8	7	4	3	9
K0666.10660	A	롤러 베어링 스틸	M6	60,8	7	4	3	9
K0666.10810	A	롤러 베어링 스틸	M8	11,2	3,5	5,5	4	10
K0666.10812	A	롤러 베어링 스틸	M8	13,2	5	5,5	4	10
K0666.10820	A	롤러 베어링 스틸	M8	21,2	8	5,5	4	15

전체 볼이 있는 헤드가 없는 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	D	L	L1	볼-Ø	SW	부하 max. kN (정적 부하)
K0666.10825	A	롤러 베어링 스틸	M8	26,2	8	5,5	4	15
K0666.10830	A	롤러 베어링 스틸	M8	31,2	8	5,5	4	15
K0666.10850	A	롤러 베어링 스틸	M8	51,2	8	5,5	4	15
K0666.10860	A	롤러 베어링 스틸	M8	61,2	8	5,5	4	15
K0666.10880	A	롤러 베어링 스틸	M8	81,2	8	5,5	4	15
K0666.11012	A	롤러 베어링 스틸	M10	13,7	5	7	5	20
K0666.11016	A	롤러 베어링 스틸	M10	17,7	9	7	5	20
K0666.11020	A	롤러 베어링 스틸	M10	21,7	9	7	5	20
K0666.11025	A	롤러 베어링 스틸	M10	26,7	9	7	5	20
K0666.11035	A	롤러 베어링 스틸	M10	36,7	9	7	5	20
K0666.11216	A	롤러 베어링 스틸	M12	18	8	8,5	6	30
K0666.11220	A	롤러 베어링 스틸	M12	22	10	8,5	6	30
K0666.11230	A	롤러 베어링 스틸	M12	32	10	8,5	6	30
K0666.11240	A	롤러 베어링 스틸	M12	42	10	8,5	6	30
K0666.11620	A	롤러 베어링 스틸	M16	23,3	10	12	8	60
K0666.11625	A	롤러 베어링 스틸	M16	28,3	14	12	8	60
K0666.11635	A	롤러 베어링 스틸	M16	38,3	14	12	8	60
K0666.11650	A	롤러 베어링 스틸	M16	53,3	14	12	8	60
K0666.3046	D	폴리 아세탈	M4	6	2,5	2,5	2	0,3
K0666.30410	D	폴리 아세탈	M4	10	3,5	2,5	2	0,3
K0666.30416	D	폴리 아세탈	M4	16	5	2,5	2	0,3
K0666.3058	D	폴리 아세탈	M5	8	3,5	3	2,5	0,5
K0666.30512	D	폴리 아세탈	M5	12	5	3	2,5	0,5
K0666.30520	D	폴리 아세탈	M5	20	6	3	2,5	0,5
K0666.30610	D	폴리 아세탈	M6	10,8	3,5	4	3	0,9
K0666.30616	D	폴리 아세탈	M6	16,8	7	4	3	0,9
K0666.30620	D	폴리 아세탈	M6	20,8	7	4	3	0,9
K0666.30625	D	폴리 아세탈	M6	25,8	7	4	3	0,9
K0666.30810	D	폴리 아세탈	M8	11,2	3,5	5,5	4	1,5
K0666.30812	D	폴리 아세탈	M8	13,2	5	5,5	4	1,5
K0666.30820	D	폴리 아세탈	M8	21,2	8	5,5	4	1,5
K0666.30825	D	폴리 아세탈	M8	26,2	8	5,5	4	1,5
K0666.30830	D	폴리 아세탈	M8	31,2	8	5,5	4	1,5
K0666.31012	D	폴리 아세탈	M10	13,7	5	7	5	2
K0666.31016	D	폴리 아세탈	M10	17,7	9	7	5	2
K0666.31020	D	폴리 아세탈	M10	21,7	9	7	5	2
K0666.31025	D	폴리 아세탈	M10	26,7	9	7	5	2
K0666.31035	D	폴리 아세탈	M10	36,7	9	7	5	2
K0666.31216	D	폴리 아세탈	M12	18	8	8,5	6	3
K0666.31220	D	폴리 아세탈	M12	22	10	8,5	6	3
K0666.31230	D	폴리 아세탈	M12	32	10	8,5	6	3
K0666.31240	D	폴리 아세탈	M12	42	10	8,5	6	3