

널링 볼트(높) 스틸/스테인레스 스틸 DIN 464

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸

스테인레스 스틸 1.4305.


표면 마무리:

패삭강 검정 산화.


스테인레스 스틸, 광택처리.

정보:

* 이 길이의 경우 널링 볼트에는 샤프트가 함께 제공됩니다(언더컷은 적용되지 않음, 나선형 지름은 DIN에 따름).



도면



품목 요약

널링 볼트(높) 스틸/스테인레스 스틸 DIN 464

주문 번호	본체 재질	D	D1	D3	H	K	L
K0140.04X10	패삭강	M4	16	8	9,5	3,5	10
K0140.04X16	패삭강	M4	16	8	9,5	3,5	16
K0140.04X20	패삭강	M4	16	8	9,5	3,5	20*
K0140.05X10	패삭강	M5	20	10	11,5	4	10
K0140.05X16	패삭강	M5	20	10	11,5	4	16
K0140.05X20	패삭강	M5	20	10	11,5	4	20*

널링 볼트(높) 스틸/스테인레스 스틸 DIN 464

품목 요약

주문 번호	본체 재질	D	D1	D3	H	K	L
K0140.06X10	쾌삭강	M6	24	12	15	5	10
K0140.06X16	쾌삭강	M6	24	12	15	5	16
K0140.06X20	쾌삭강	M6	24	12	15	5	20
K0140.06X25	쾌삭강	M6	24	12	15	5	25*
K0140.08X16	쾌삭강	M8	30	16	18	6	16
K0140.08X20	쾌삭강	M8	30	16	18	6	20
K0140.08X25	쾌삭강	M8	30	16	18	6	25
K0140.08X30	쾌삭강	M8	30	16	18	6	30*
K0140.10X20	쾌삭강	M10	36	20	23	8	20
K0140.10X25	쾌삭강	M10	36	20	23	8	25
K0140.10X30	쾌삭강	M10	36	20	23	8	30
K0140.10X40	쾌삭강	M10	36	20	23	8	40*
K0140.042X10	스테인레스 스틸	M4	16	8	9,5	3,5	10
K0140.042X16	스테인레스 스틸	M4	16	8	9,5	3,5	16
K0140.042X20	스테인레스 스틸	M4	16	8	9,5	3,5	20*
K0140.052X10	스테인레스 스틸	M5	20	10	11,5	4	10
K0140.052X16	스테인레스 스틸	M5	20	10	11,5	4	16
K0140.052X20	스테인레스 스틸	M5	20	10	11,5	4	20*
K0140.062X10	스테인레스 스틸	M6	24	12	15	5	10
K0140.062X16	스테인레스 스틸	M6	24	12	15	5	16
K0140.062X20	스테인레스 스틸	M6	24	12	15	5	20
K0140.062X25	스테인레스 스틸	M6	24	12	15	5	25*
K0140.082X16	스테인레스 스틸	M8	30	16	18	6	16
K0140.082X20	스테인레스 스틸	M8	30	16	18	6	20
K0140.082X25	스테인레스 스틸	M8	30	16	18	6	25
K0140.082X30	스테인레스 스틸	M8	30	16	18	6	30*
K0140.102X20	스테인레스 스틸	M10	36	20	23	8	20
K0140.102X25	스테인레스 스틸	M10	36	20	23	8	25
K0140.102X30	스테인레스 스틸	M10	36	20	23	8	30
K0140.102X40	스테인레스 스틸	M10	36	20	23	8	40*