

암나사 플랫 컨트롤 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 부품 경도 등급 5.8.
볼 노브 열경화성 PF 31, 검정색.

표면 마무리:

검정 산화.


정보:

간단한 클램핑 작업이나 전환 처리를 위해서는 전환 그립을 이용할 수 있습니다. 필요 시에는 클램핑 공간이 매우 많이 존재하므로 전환 그립을 360° 회전시킬 수 있습니다.

요청 시:

기타 암나사, 로케이팅 홀 및 벌 모양 소켓.
다른 길이의 요구 치수 "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

도면



품목 요약

주문 번호	고정 방법	X	A=그립 길이	A1	D	D1	D2	H	H1	H2
K0177.206	내부 나사	M6	75	15	25	8	20	14	22	8,5
K0177.208	내부 나사	M8	75	15	25	8	20	14	22	8,5
K0177.210	내부 나사	M10	75	15	25	8	20	14	22	8,5
K0177.212	내부 나사	M12	100	15	33	10	25	17	27	10
K0177.216	내부 나사	M16	100	15	33	10	25	17	27	10
K0177.220	내부 나사	M20	128	15	41	12	30	20	36	11,5
K0177.224	내부 나사	M24	128	15	41	12	30	20	36	11,5

