

로케이팅 홀 플랫 컨트롤 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 부품 경도 등급 5.8.
볼 노브 열경화성 PF 31, 검정색.

표면 마무리:

검정 산화.


정보:

간단한 클램핑 작업이나 전환 처리를 위해서는 전환 그립을 이용할 수 있습니다. 필요 시에는 클램핑 공간이 매우 많이 존재하므로 전환 그립을 360° 회전시킬 수 있습니다.

요청 시:

기타 암나사, 로케이팅 홀 및 별 모양 소켓.
다른 길이의 요구 치수 "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

도면



품목 요약

주문 번호	고정 방법	X	A=그립 길이	A1	D	D1	D2	H	H1	H2
K0177.106	로케이팅 홀	6	75	15	25	8	20	14	22	8,5
K0177.108	로케이팅 홀	8	75	15	25	8	20	14	22	8,5
K0177.110	로케이팅 홀	10	75	15	25	8	20	14	22	8,5
K0177.112	로케이팅 홀	12	100	15	33	10	25	17	27	10
K0177.116	로케이팅 홀	16	100	15	33	10	25	17	27	10
K0177.120	로케이팅 홀	20	128	15	41	12	30	20	36	11,5
K0177.124	로케이팅 홀	24	128	15	41	12	30	20	36	11,5

로케이팅 홀 플랫 컨트롤 그립

품목 요약
