

별 모양 그립 스테인레스 스틸 유사형 DIN 6336

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인레스 스틸 1.4308.

스테인레스 스틸 1.4305 그러브 스크류.

스테인레스 스틸 1.4310 크로스 피닝.

표면 마무리:

연마 및 광택 또는 블라스팅.

그러브 스크류 및 크로스 피닝, 자연적 마무리.

도면 설명:

타입 B: 관통형 보어홀


타입 C: 막힌 홀

타입 D: 나사 뚫려있음

타입 E: 나사 막힌 홀

타입 L: 수나사 있음

도면



품목 요약

스테인레스 스틸 유사형 DIN 6336 별 모양 그립

주문 번호	타입	표면 기본 몸체	D	D1	D2	D6	H	H3	L	T	T1
K0150.232062	B	광택처리	6	32	12	-	21	10	-	-	-
K0150.240082	B	광택처리	8	40	14	-	26	13	-	-	-
K0150.250102	B	광택처리	10	50	18	-	34	17	-	-	-
K0150.263122	B	광택처리	12	63	20	-	42	21	-	-	-
K0150.232063	B	블라스팅 처리	6	32	12	-	21	10	-	-	-
K0150.240083	B	블라스팅 처리	8	40	14	-	26	13	-	-	-
K0150.250103	B	블라스팅 처리	10	50	18	-	34	17	-	-	-
K0150.263123	B	블라스팅 처리	12	63	20	-	42	21	-	-	-

별 모양 그립 스테인레스 스틸 유사형 DIN 6336

품목 요약

주문 번호	타입	표면 기본 몸체	D	D1	D2	D6	H	H3	L	T	T1
K0150.332062	C	광택처리	6	32	12	-	21	10	-	12	15
K0150.340082	C	광택처리	8	40	14	-	26	13	-	15	18
K0150.350102	C	광택처리	10	50	18	-	34	17	-	18	21
K0150.363122	C	광택처리	12	63	20	-	42	21	-	22	25
K0150.332063	C	블라스팅 처리	6	32	12	-	21	10	-	12	15
K0150.340083	C	블라스팅 처리	8	40	14	-	26	13	-	15	18
K0150.350103	C	블라스팅 처리	10	50	18	-	34	17	-	18	21
K0150.363123	C	블라스팅 처리	12	63	20	-	42	21	-	22	25
K0150.432062	D	광택처리	M6	32	12	6,4	21	10	-	11	-
K0150.440082	D	광택처리	M8	40	14	8,4	26	13	-	14	-
K0150.450102	D	광택처리	M10	50	18	10,5	34	17	-	18	-
K0150.463122	D	광택처리	M12	63	20	13	42	21	-	22	-
K0150.432063	D	블라스팅 처리	M6	32	12	6,4	21	10	-	11	-
K0150.440083	D	블라스팅 처리	M8	40	14	8,4	26	13	-	14	-
K0150.450103	D	블라스팅 처리	M10	50	18	10,5	34	17	-	18	-
K0150.463123	D	블라스팅 처리	M12	63	20	13	42	21	-	22	-
K0150.532062	E	광택처리	M6	32	12	-	21	10	-	12	15
K0150.540082	E	광택처리	M8	40	14	-	26	13	-	15	18
K0150.550102	E	광택처리	M10	50	18	-	34	17	-	18	21
K0150.563122	E	광택처리	M12	63	20	-	42	21	-	22	25
K0150.532063	E	블라스팅 처리	M6	32	12	-	21	10	-	12	15
K0150.540083	E	블라스팅 처리	M8	40	14	-	26	13	-	15	18
K0150.550103	E	블라스팅 처리	M10	50	18	-	34	17	-	18	21
K0150.563123	E	블라스팅 처리	M12	63	20	-	42	21	-	22	25
K0150.632063X15	L	블라스팅 처리	M6	32	12	-	21	10	15	-	-
K0150.632063X20	L	블라스팅 처리	M6	32	12	-	21	10	20	-	-
K0150.632063X25	L	블라스팅 처리	M6	32	12	-	21	10	25	-	-
K0150.632063X30	L	블라스팅 처리	M6	32	12	-	21	10	30	-	-
K0150.640083X20	L	블라스팅 처리	M8	40	14	-	26	13	20	-	-
K0150.640083X25	L	블라스팅 처리	M8	40	14	-	26	13	25	-	-
K0150.640083X30	L	블라스팅 처리	M8	40	14	-	26	13	30	-	-
K0150.640083X40	L	블라스팅 처리	M8	40	14	-	26	13	40	-	-
K0150.650103X25	L	블라스팅 처리	M10	50	18	-	34	17	25	-	-
K0150.650103X30	L	블라스팅 처리	M10	50	18	-	34	17	30	-	-
K0150.650103X40	L	블라스팅 처리	M10	50	18	-	34	17	40	-	-
K0150.650103X50	L	블라스팅 처리	M10	50	18	-	34	17	50	-	-
K0150.663123X30	L	블라스팅 처리	M12	63	20	-	42	21	30	-	-
K0150.663123X40	L	블라스팅 처리	M12	63	20	-	42	21	40	-	-
K0150.663123X50	L	블라스팅 처리	M12	63	20	-	42	21	50	-	-
K0150.663123X60	L	블라스팅 처리	M12	63	20	-	42	21	60	-	-