

볼 노브 광택 DIN 319 확장형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
열경화성 PF 31, 검정색.아연 도금, 스틸 부싱.

표면 마무리:
고광택 폴리싱 처리.


조립:
타입 L 조립:
볼 노브는 가벼운 망치 충격을 통해 고정 가능함.
무게가 최대 200 g인 고무 또는 플라스틱
망치만을 사용하세요!

K0159.21604 버전은 황동 부싱임.
K0159.23008, K0159.23508, K0159.24008
버전은 구리 도금 스틸 부싱임.

샤프트 오차:
클램핑 슬리브 볼 노브는 오차 h9의 표준형
바에 꽂을 수 있음.
함께 제공되는 클램핑 슬리브는 고정적이고
안정적인 위치를 보장함.

도면 설명:
타입 C: 프레스 나사
타입 E: 나사 부싱
타입 L: 클램핑 슬리브
타입 M: 원추형 보어홀

도면



품목 요약

볼 노브, 광택, DIN 319 확장형, 타입 C, 프레스 나사 있음

주문 번호	타입	본체 색상	D	D1	D6	H	T
K0159.116041	C	빨강	M4	16	8	15	6
K0159.116051	C	빨강	M5	16	8	15	7,5
K0159.120051	C	빨강	M5	20	12	18	7,5
K0159.120061	C	빨강	M6	20	12	18	9
K0159.125061	C	빨강	M6	25	15	23	9
K0159.125081	C	빨강	M8	25	15	23	12

볼 노브 광택 DIN 319 확장형

품목 요약

주문 번호	타입	본체 색상	D	D1	D6	H	T
K0159.130081	C	빨강	M8	30	16	28	12
K0159.132081	C	빨강	M8	32	18	29	12
K0159.140081	C	빨강	M8	40	20	37,5	12
K0159.135101	C	빨강	M10	36	17	33	15
K0159.140101	C	빨강	M10	40	20	37,5	15
K0159.150101	C	빨강	M10	50	22	48	15
K0159.150121	C	빨강	M12	50	28	48	18
K0159.11604	C	검정	M4	16	8	15	6
K0159.11605	C	검정	M5	16	8	15	7,5
K0159.12005	C	검정	M5	20	12	18	7,5
K0159.11606	C	검정	M6	16	8	15	9
K0159.12006	C	검정	M6	20	12	18	9
K0159.12506	C	검정	M6	25	15	23	9
K0159.12508	C	검정	M8	25	15	23	12
K0159.13008	C	검정	M8	30	16	28	12
K0159.13208	C	검정	M8	32	18	29	12
K0159.13508	C	검정	M8	36	17	33	18
K0159.14008	C	검정	M8	40	20	37,5	12
K0159.13210	C	검정	M10	32	18	29	15
K0159.13510	C	검정	M10	36	17	33	15
K0159.14010	C	검정	M10	40	20	37,5	15
K0159.14510	C	검정	M10	45	20	43	15
K0159.15010	C	검정	M10	50	22	48	15
K0159.14012	C	검정	M12	40	20	37,5	18
K0159.14512	C	검정	M12	45	20	43	18
K0159.15012	C	검정	M12	50	28	48	18
K0159.220051	E	빨강	M5	20	12	18	7,5
K0159.225061	E	빨강	M6	25	15	23	9
K0159.230081	E	빨강	M8	30	16	28	12
K0159.235101	E	빨강	M10	36	17	33	14
K0159.240101	E	빨강	M10	40	20	37,5	15
K0159.240121	E	빨강	M12	40	20	37,5	18
K0159.250121	E	빨강	M12	50	28	48	18
K0159.21604	E	검정	M4	16	8	15	6
K0159.22005	E	검정	M5	20	12	18	7,5
K0159.22006	E	검정	M6	20	12	18	9
K0159.22506	E	검정	M6	25	15	23	9
K0159.22508	E	검정	M8	25	15	23	12
K0159.23008	E	검정	M8	30	16	28	12
K0159.23208	E	검정	M8	32	18	29	12
K0159.23508	E	검정	M8	36	17	33	14
K0159.24008	E	검정	M8	40	20	37,5	14
K0159.23210	E	검정	M10	32	18	29	15
K0159.23510	E	검정	M10	36	17	33	14
K0159.24010	E	검정	M10	40	20	37,5	15
K0159.24510	E	검정	M10	45	20	43	22
K0159.25010	E	검정	M10	50	22	48	15
K0159.24012	E	검정	M12	40	20	37,5	18
K0159.24512	E	검정	M12	45	20	43	21
K0159.25012	E	검정	M12	50	28	48	18
K0159.42005	L	검정	5	20	12	18	13
K0159.42506	L	검정	6	25	15	23	16
K0159.42508	L	검정	8	25	15	23	15
K0159.43208	L	검정	8	32	18	29	15
K0159.43210	L	검정	10	32	18	29	20
K0159.44010	L	검정	10	40	20	37,5	20
K0159.44012	L	검정	12	40	20	37,5	23
K0159.45012	L	검정	12	50	28	48	20
K0159.31604	M	검정	4	16	8	15	9
K0159.32005	M	검정	5	20	12	18	12
K0159.32506	M	검정	6	25	15	23	15
K0159.32508	M	검정	8	25	15	23	15
K0159.33208	M	검정	8	32	18	29	15

볼 노브 광택 DIN 319 확장형

품목 요약

주문 번호	타입	본체 색상	D	D1	D6	H	T
K0159.33210	M	검정	10	32	18	29	15
K0159.34010	M	검정	10	40	20	37,5	20
K0159.34012	M	검정	12	40	20	37,5	20
K0159.35012	M	검정	12	50	28	48	22