

**편심 레버, 스테인리스 스틸, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-
금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸**
품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

핸들, 스테인레스 스틸 1.4308.

스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 GF 35-X 유리 섬유 강화.

힌지 핀, 와셔 및 스터드, 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

전해질 광택처리 또는 블라스팅 처리된 핸들.


스러스트 와셔 검정색.

힌지 핀, 와셔 및 스터드 나사 불랭크 처리.

정보:

플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.

도면



품목 요약

캠 레버, 스테인레스 스틸, 암나사 혹은 수나사 모델. 스러스트 와셔

주문 번호	나사 종류	표면 기본 몸체	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K0645.9512003	암나사	전해 연마	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0645.9512004	암나사	전해 연마	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0645.0512004	암나사	전해 연마	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.0512005	암나사	전해 연마	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.1512005	암나사	전해 연마	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0645.1512006	암나사	전해 연마	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0645.2512008	암나사	전해 연마	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	-	1,5	8	350
K0645.9512303	암나사	블라스팅 처리	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0645.9512304	암나사	블라스팅 처리	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0645.0512304	암나사	블라스팅 처리	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.0512305	암나사	블라스팅 처리	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.1512305	암나사	블라스팅 처리	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0645.1512306	암나사	블라스팅 처리	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0645.2512308	암나사	블라스팅 처리	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	-	1,5	8	350
K0645.9512003X10	수나사	전해 연마	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90

**편심 레버, 스테인리스 스틸, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-
금속 압력 와서, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸**
품목 요약

주문 번호	나사 종류	표면 기본 몸체	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K0645.9512003X15	수나사	전해 연마	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0645.9512003X30	수나사	전해 연마	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0645.9512004X10	수나사	전해 연마	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0645.9512004X15	수나사	전해 연마	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0645.9512004X30	수나사	전해 연마	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0645.0512004X15	수나사	전해 연마	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0645.0512004X20	수나사	전해 연마	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0645.0512004X30	수나사	전해 연마	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0645.0512005X20	수나사	전해 연마	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0645.0512005X30	수나사	전해 연마	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0645.0512005X40	수나사	전해 연마	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0645.0512005X50	수나사	전해 연마	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0645.1512005X20	수나사	전해 연마	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0645.1512005X30	수나사	전해 연마	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0645.1512005X40	수나사	전해 연마	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0645.1512005X50	수나사	전해 연마	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0645.1512006X20	수나사	전해 연마	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0645.1512006X30	수나사	전해 연마	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0645.1512006X40	수나사	전해 연마	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0645.1512006X50	수나사	전해 연마	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0645.2512008X25	수나사	전해 연마	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
K0645.2512008X30	수나사	전해 연마	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0645.2512008X40	수나사	전해 연마	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0645.2512008X50	수나사	전해 연마	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
K0645.2512010X25	수나사	전해 연마	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
K0645.2512010X30	수나사	전해 연마	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0645.2512010X40	수나사	전해 연마	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0645.2512010X50	수나사	전해 연마	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
K0645.9512303X10	수나사	블라스팅 처리	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0645.9512303X15	수나사	블라스팅 처리	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0645.9512303X30	수나사	블라스팅 처리	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0645.9512304X10	수나사	블라스팅 처리	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0645.9512304X15	수나사	블라스팅 처리	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0645.9512304X30	수나사	블라스팅 처리	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0645.0512304X15	수나사	블라스팅 처리	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0645.0512304X20	수나사	블라스팅 처리	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0645.0512304X30	수나사	블라스팅 처리	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0645.0512305X20	수나사	블라스팅 처리	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0645.0512305X30	수나사	블라스팅 처리	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0645.0512305X40	수나사	블라스팅 처리	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0645.0512305X50	수나사	블라스팅 처리	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0645.1512305X20	수나사	블라스팅 처리	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0645.1512305X30	수나사	블라스팅 처리	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0645.1512305X40	수나사	블라스팅 처리	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0645.1512305X50	수나사	블라스팅 처리	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0645.1512306X20	수나사	블라스팅 처리	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0645.1512306X30	수나사	블라스팅 처리	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0645.1512306X40	수나사	블라스팅 처리	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0645.1512306X50	수나사	블라스팅 처리	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0645.2512308X25	수나사	블라스팅 처리	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
K0645.2512308X30	수나사	블라스팅 처리	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0645.2512308X40	수나사	블라스팅 처리	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0645.2512308X50	수나사	블라스팅 처리	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
K0645.2512310X25	수나사	블라스팅 처리	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
K0645.2512310X30	수나사	블라스팅 처리	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0645.2512310X40	수나사	블라스팅 처리	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0645.2512310X50	수나사	블라스팅 처리	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350

편심 레버, 스테인리스 스틸, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-
금속 압력 와서, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸
품목 요약
