

크랭크 그립, 안전 원통 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

크랭크, 열가소성.

원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.

표면 마무리:

열가소성, 검정회색.

스틸 부품, 검정 산화 마무리.

정보:

허브의 커버는 조립되지 않은 상태로 공급됩니다. 핸드 크랭크는 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다. 안전 원통 그립을 작동 위치로 전환하려면 다음 두 과정을 수행해야 합니다:

- 그립을 회전축을 중심으로 끝까지 돌리십시오(90°).

- 그립을 축 방향 및 잠금 위치로 누르십시오.

눌린 위치에서 그립을 가장 편리하게 회전할 수 있습니다. 그립에서 손을 떼면 그립이 자동으로 복귀합니다.

크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그라브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).

액세서리:


K1160 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류, 낮은 헤드, DIN 6912.

도면 설명:

1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치

크랭크 그립, 안전 원통 그립

도면



품목 요약

안전 원통 그립 크랭크 그립

주문 번호	모델 1	버전 2	구성품 재질	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2
K0268.1108	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	열가소성	80	24	8	-	84,2	47,5	28,5	13	-	104	12,7
K0268.1110	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	열가소성	80	24	10	-	84,2	47,5	28,5	13	-	104	12,7
K0268.1210	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	열가소성	100	29	10	-	104,2	58,5	35,5	13	-	129	15,7
K0268.1212	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	열가소성	100	29	12	-	104,2	58,5	35,5	13	-	129	15,7
K0268.1312	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	열가소성	125	36	12	-	139	82	44	18,5	-	161	19,5
K0268.1314	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	열가소성	125	36	14	-	139	82	44	18,5	-	161	19,5
K0268.11086	천공	안전	열가소성	80	24	8	M6	84,2	47,5	28,5	13	7,5	104	12,7
K0268.11106	천공	안전	열가소성	80	24	10	M6	84,2	47,5	28,5	13	7,5	104	12,7
K0268.12106	천공	안전	열가소성	100	29	10	M6	104,2	58,5	35,5	13	7,5	129	15,7
K0268.12126	천공	안전	열가소성	100	29	12	M6	104,2	58,5	35,5	13	7,5	129	15,7
K0268.13126	천공	안전	열가소성	125	36	12	M6	139	82	44	18,5	7,5	161	19,5
K0268.13146	천공	안전	열가소성	125	36	14	M6	139	82	44	18,5	7,5	161	19,5

주문 번호	모델 1	버전 2	구성품 재질	A	B3	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	T
K0268.110802	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	열가소성	80	2	24	8	-	84,2	47,5	28,5	13	-	104	12,7	9

크랭크 그립, 안전 원통 그립

품목 요약

주문 번호	모델 1	버전 2	구성품 재질	A	B3	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	T
K0268.111003	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	열가소성	80	3	24	10	-	84,2	47,5	28,5	13	-	104	12,7	11,4
K0268.121003	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	열가소성	100	3	29	10	-	104,2	58,5	35,5	13	-	129	15,7	11,4
K0268.121204	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	열가소성	100	4	29	12	-	104,2	58,5	35,5	13	-	129	15,7	13,8
K0268.131204	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	열가소성	125	4	36	12	-	139	82	44	18,5	-	161	19,5	13,8
K0268.131405	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	열가소성	125	5	36	14	-	139	82	44	18,5	-	161	19,5	16,3
K0268.1108026	천공(슬롯 유)	안전	열가소성	80	2	24	8	M6	84,2	47,5	28,5	13	7,5	104	12,7	9
K0268.1110036	천공(슬롯 유)	안전	열가소성	80	3	24	10	M6	84,2	47,5	28,5	13	7,5	104	12,7	11,4
K0268.1210036	천공(슬롯 유)	안전	열가소성	100	3	29	10	M6	104,2	58,5	35,5	13	7,5	129	15,7	11,4
K0268.1212046	천공(슬롯 유)	안전	열가소성	100	4	29	12	M6	104,2	58,5	35,5	13	7,5	129	15,7	13,8
K0268.1312046	천공(슬롯 유)	안전	열가소성	125	4	36	12	M6	139	82	44	18,5	7,5	161	19,5	13,8
K0268.1314056	천공(슬롯 유)	안전	열가소성	125	5	36	14	M6	139	82	44	18,5	7,5	161	19,5	16,3

주문 번호	모델 1	버전 2	구성품 재질	A	D	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	SW
K0268.2108	사각 소켓	크로스 보어 없음	열가소성	80	24	-	84,2	47,5	28,5	13	-	104	12,7	8
K0268.2110	사각 소켓	크로스 보어 없음	열가소성	80	24	-	84,2	47,5	28,5	13	-	104	12,7	10
K0268.2210	사각 소켓	크로스 보어 없음	열가소성	100	29	-	104,2	58,5	35,5	13	-	129	15,7	10
K0268.2212	사각 소켓	크로스 보어 없음	열가소성	100	29	-	104,2	58,5	35,5	13	-	129	15,7	12
K0268.2312	사각 소켓	크로스 보어 없음	열가소성	125	36	-	139	82	44	18,5	-	161	19,5	12
K0268.2314	사각 소켓	크로스 보어 없음	열가소성	125	36	-	139	82	44	18,5	-	161	19,5	14
K0268.21086	사각 소켓	안전	열가소성	80	24	M6	84,2	47,5	28,5	13	7,5	104	12,7	8
K0268.21106	사각 소켓	안전	열가소성	80	24	M6	84,2	47,5	28,5	13	7,5	104	12,7	10
K0268.22106	사각 소켓	안전	열가소성	100	29	M6	104,2	58,5	35,5	13	7,5	129	15,7	10
K0268.22126	사각 소켓	안전	열가소성	100	29	M6	104,2	58,5	35,5	13	7,5	129	15,7	12
K0268.23126	사각 소켓	안전	열가소성	125	36	M6	139	82	44	18,5	7,5	161	19,5	12
K0268.23146	사각 소켓	안전	열가소성	125	36	M6	139	82	44	18,5	7,5	161	19,5	14