

기계 핸들, 회전 가능 DIN 98 유사형, 타입 E, 스틸

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
볼노브 및 축 부품 스틸.

표면 마무리:
회전식 그립 및 축 부품, 아연 도금 및 청색 피막처리

정보:
D1=25mm 및 32mm의 원통형 그립의 경우 나사 길이 L2는 DIN 98에서 보다 짧습니다. 원통형 그립은 핸드휠 DIN 950에 적합합니다.

도면



품목 요약

기계 핸들, 회전 가능, DIN 98 유사형, 타입 E, 스틸

주문 번호	나사 종류	D	D1	D4	D6	L	L1	L3	L4	SW
K0168.0616055	수나사	M6	16	10	14	11	54,5	5,5	5	3
K0168.0820067	수나사	M8	20	13	18	13	67	6	6	4
K0168.1025083	수나사	M10	25	16	21	13	83	8	6,5	5
K0168.1232105	수나사	M12	32	20	26	16	105,5	10,5	8	6
K0168.1636117	수나사	M16	36	22	29	26	117	11	9	8