

암나사가 있는 비조정형 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인서트 청색 피막 처리 품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

강화 유리 섬유 플라스틱 그립 레버.
스틸 부품 경도 등급 5.8.

표면 마무리:

핸들, 흑회색, 스틸 부품, 청색 피막처리


정보:

간단한 클램핑 작업을 위해서는 조절이
필요 없는 클램프 레버를 이용할 수 있음.
이 때 일반적으로 클램핑 공간이 충분히
존재하여 레버로 360° 회전 시킬 수 있음.

요청 시:

특수 설계 버전.

도면



품목 요약

주문 번호	나사 종류	크기	X	T	D1	D2	H	H1	H3	A	A1	B
K0175.104000	암나사	1	M4	10	13,8	14	17	11	27	40	47	8
K0175.105000	암나사	1	M5	10	13,8	14	17	11	27	40	47	8
K0175.106000	암나사	1	M6	10	13,8	14	17	11	27	40	47	8
K0175.208000	암나사	2	M8	14	18,3	18,5	18	11	36,5	65	75	9
K0175.310000	암나사	3	M10	14	21,8	22	22	14	45	80	91	11
K0175.412000	암나사	4	M12	18	25,8	26	26	17	54	95	108	13
K0175.516000	암나사	5	M16	18	30,8	31	31	21	63	110	126	16

암나사가 있는 비조절형 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인서트 청색 피막 처리 품목 요약
