

사각 소켓이 있는 안전 원통형 그립 크랭크 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

크랭크, 알루미늄.

원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.

표면 마무리:

크랭크, 검정 파우더 코팅.

열가소성, 검회색.

스틸 부품, 검정 산화 마무리.


정보:

DIN 469와 유사.

크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그립 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).

사각 소켓이 있는 안전 원통형 그립 크랭크 그립

도면



품목 요약

주문 번호	모델 1	버전 2	A	D	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
K0998.2110	사각 소켓	크로스 보어 없음	80	24	16	-	87,5	47,5	22	13,6	-	100	10
K0998.2212	사각 소켓	크로스 보어 없음	100	28	20	-	107	58,5	25	16	-	124	12
K0998.2314	사각 소켓	크로스 보어 없음	125	30	25	-	139	82	28	15,8	-	153	14
K0998.2417	사각 소켓	크로스 보어 없음	160	34	25	-	143	82	32	19,6	-	190	17
K0998.21106	사각 소켓	안전	80	24	16	M6	87,5	47,5	22	13,4	7,5	100	10
K0998.22126	사각 소켓	안전	100	28	20	M6	106,9	58,4	26	16	7,5	124	12
K0998.23146	사각 소켓	안전	125	30	26	M6	139,1	82,1	28	15,8	7,5	153	14
K0998.24176	사각 소켓	안전	160	34	26	M6	143,1	82,1	32	19,6	7,5	190	17