

클램핑 레버, 암나사 부착

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 부품 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.

표면 마무리:

검정 산화.


정보:

간단한 클램핑 작업이나 조정을
위해서는 텐션 레버를 이용할 수 있습니다.
필요 시 컨트롤 그립이
360° 회전할 수 있도록,
충분한 클램핑 공간이 필요합니다.

요청 시:

기타 암나사, 로케이팅 홀 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

도면



품목 요약

클램핑 레버

주문 번호	나사 종류	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A2
K0176.208	암나사	1	M8	18	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
K0176.210	암나사	1	M10	18	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
K0176.2101	암나사	2	M10	20	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K0176.212	암나사	2	M12	20	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K0176.216	암나사	3	M16	23	33	13	32	52	72	41	121	15
K0176.220	암나사	4	M20	26	41	13	32	61	80	49	123	15

