

내부 별 모양 플랫 컨트롤 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 부품 경도 등급 5.8.
볼 노브 열경화성 PF 31, 검정색.

표면 마무리:

검정 산화.


정보:

간단한 플랫 클램핑 작업이나 조정을 위해서는 텐션 레버를 이용할 수 있음. 필요 시에는 클램핑 공간이 매우 많이 존재하므로 컨트롤 그립을 360° 회전시킬 수 있음.
별 모양 소켓 버전은 언제나 45° 이동이 가능하도록 설계되어 있음.

요청 시:

기타 암나사, 로케이팅 홀 및 별 모양 소켓.
다른 길이의 요구 치수 "A"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

도면



품목 요약

주문 번호	고정 방법	SW	A=그립 길이	A1	D	D1	D2	H	H1	H2
K0177.305	안쪽 별 모양	5,5	75	15	25	8	20	14	22	8,5
K0177.307	안쪽 별 모양	7	75	15	25	8	20	14	22	8,5
K0177.309	안쪽 별 모양	9	100	15	33	10	25	17	27	10
K0177.311	안쪽 별 모양	11	100	15	33	10	25	17	27	10
K0177.314	안쪽 별 모양	14	128	15	41	12	30	20	36	11,5

내부 별 모양 플랫 컨트롤 그립

품목 요약

주문 번호	고정 방법	SW	A=그립 길이	A1	D	D1	D2	H	H1	H2
K0177.319	안쪽 별 모양	19	128	15	41	12	30	20	36	11,5