

세레이션 알루미늄 프로파일 핸들, T-프로파일

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

알루미늄 재질 EN AW-6060.


표면 마무리:

재질 알루미늄 진동 연마, 무광, 자연색,
또는 검정색 산화 처리.

요청 시:

임의의 다른 길이.

도면



품목 요약

프로파일 핸들

주문 번호	본체 색상	타입	A	D	H	L	T	하중 N
K0232.10301	자연색 산화처리	A	30	M4	16	45	22	200
K0232.10302	검정 산화 처리	A	30	M4	16	45	22	200
K0232.10451	자연색 산화처리	A	45	M4	16	60	22	200
K0232.10452	검정 산화 처리	A	45	M4	16	60	22	200
K0232.10701	자연색 산화처리	A	70	M4	16	85	22	200
K0232.10702	검정 산화 처리	A	70	M4	16	85	22	200
K0232.10901	자연색 산화처리	A	90	M4	16	105	22	200
K0232.10902	검정 산화 처리	A	90	M4	16	105	22	200
K0232.11051	자연색 산화처리	A	105	M4	16	120	22	200
K0232.11052	검정 산화 처리	A	105	M4	16	120	22	200
K0232.11201	자연색 산화처리	A	120	M4	16	135	22	200



세레이션 알루미늄 프로파일 핸들, T-프로파일

품목 요약

주문 번호	본체 색상	타입	A	D	H	L	T	하중 N
K0232.11202	검정 산화 처리	A	120	M4	16	135	22	200