

알루미늄 폴딩 오목 핸들

품목 설명/제품 이미지

19"



설명

재질:

다이캐스팅 알루미늄.

표면 마무리:

트레이/그립 검정색 또는 분말 코팅

밝은회색, 반광택.

정보:

폴딩 트레이 핸들은 현대적 디자인으로 인해 견고하고 보기 좋은 그립을 요구하는 어느 곳에도 장착할 수 있습니다.

폴딩 트레이 핸들 종류 A에는 대기 위치 및 작업 위치에 그립의 양쪽 스톱이 있습니다.

폴딩 트레이 핸들 종류 B의 경우 작동 후 자동으로 그립이 대기 위치로 돌아갑니다.

조립:


하우징 부분이 동일한 경우 폴딩이 가능한 오목 핸들을 하우징 패널의 앞 또는 뒤에 조립할 수 있습니다.

도면 설명:

1) 접시머리 나사 M4용

알루미늄 폴딩 오목 핸들

도면



품목 요약

폴딩 트레이 핸들

주문 번호	타입	본체 색상	A1	B	H	H1	H2	L	L1	T	X	X1	Y	Y1	하중 N
K0240.07911811	A	검정	118	48	91	79	69	109	130	16	110	118	70,5	79	500
K0240.05018411	A	검정	184	51	80	50	72	170	200	16	171	184	73	50	500
K0240.07911812	A	연한 회색 RAL 7035	118	48	91	79	69	109	130	16	110	118	70,5	79	500
K0240.05018412	A	연한 회색 RAL 7035	184	51	80	50	72	170	200	16	171	184	73	50	500
K0240.07911821	B	검정	118	48	91	79	69	109	130	16	110	118	70,5	79	500

알루미늄 폴딩 오목 핸들

품목 요약

주문 번호	타입	본체 색상	A1	B	H	H1	H2	L	L1	T	X	X1	Y	Y1	하중 N
K0240.05018421	B	검정	184	51	80	50	72	170	200	16	171	184	73	50	500
K0240.07911822	B	연한 회색 RAL 7035	118	48	91	79	69	109	130	16	110	118	70,5	79	500
K0240.05018422	B	연한 회색 RAL 7035	184	51	80	50	72	170	200	16	171	184	73	50	500