

## 회전 원통형 크랭크 그립, 슬롯 없는 로케이팅 홀

품목 설명/제품 이미지



## 설명

## 재질:

크랭크, 열가소성.  
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.

## 표면 마무리:

열가소성, 검정회색.  
스틸 부품, 검정 산화 마무리.


## 정보:

허브의 커버와 회전식 원형 그립은 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.  
조립하려면 그립 축을 마운팅 홀에 조여 고정해야 합니다.  
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 스톱드로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).

## 도면 설명:

1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치

## 도면



회전 원통형 크랭크 그립, 슬롯 없는 로케이팅 홀

품목 요약

그립, 회전식 원통 그립

| 주문 번호       | 모델 1      | 버전 2      | 구성품 재질 | A   | D  | D2 | D7 | H     | H1   | H2   | H3   | H4  | L   | L2   |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----|----|----|----|-------|------|------|------|-----|-----|------|
| K0659.3108  | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 없음 | 스틸     | 80  | 24 | 8  | -  | 85,8  | 49,1 | 28,5 | 13   | -   | 104 | 12,7 |
| K0659.3110  | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 없음 | 스틸     | 80  | 24 | 10 | -  | 85,8  | 49,1 | 28,5 | 13   | -   | 104 | 12,7 |
| K0659.3210  | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 없음 | 스틸     | 100 | 29 | 10 | -  | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13   | -   | 129 | 15,7 |
| K0659.3212  | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 없음 | 스틸     | 100 | 29 | 12 | -  | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13   | -   | 129 | 15,7 |
| K0659.3312  | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 없음 | 스틸     | 125 | 36 | 12 | -  | 139,5 | 82,5 | 44   | 18,5 | -   | 161 | 19,5 |
| K0659.3314  | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 없음 | 스틸     | 125 | 36 | 14 | -  | 139,5 | 82,5 | 44   | 18,5 | -   | 161 | 19,5 |
| K0659.31086 | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 있음 | 스틸     | 80  | 24 | 8  | -  | 85,8  | 49,1 | 28,5 | 13   | 7,5 | 104 | 12,7 |
| K0659.31106 | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 있음 | 스틸     | 80  | 24 | 10 | -  | 85,8  | 49,1 | 28,5 | 13   | 7,5 | 104 | 12,7 |
| K0659.32106 | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 있음 | 스틸     | 100 | 29 | 10 | -  | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13   | 7,5 | 129 | 15,7 |
| K0659.32126 | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 있음 | 스틸     | 100 | 29 | 12 | -  | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13   | 7,5 | 129 | 15,7 |
| K0659.33126 | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 있음 | 스틸     | 125 | 36 | 12 | -  | 139,5 | 82,5 | 44   | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 |
| K0659.33146 | 로케이팅홀 슬롯없 | 크로스 보어 있음 | 스틸     | 125 | 36 | 14 | -  | 139,5 | 82,5 | 44   | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 |