

육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 강화 탄성

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
 슬리브 1.4305.
 압축 핀 1.4034.
 스프링 1.4310.

표면 마무리:
 광택 처리. 경화 압축 핀.

도면 설명:
 1) 그루브 스크류 접착

도면



품목 요약

육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 강화 탄성

| 주문 번호 | D | D1 | H | L | T | T1 | N | S | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | 주문 번호 조립 키 |
|-----------|----|-----|-----|----|-----|----|---|---|------------------|------------------|---------------|
| K0319.206 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 35 | K0317.906 |

육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 강화 탄성

품목 요약

| 주문 번호 | D | D1 | H | L | T | T1 | N | S | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | 주문 번호 조립 키 |
|-----------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|---------------------|---------------------|---------------|
| K0319.208 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 3 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 15 | 48 | K0317.908 |
| K0319.210 | M10 | 4 | 3 | 22 | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 3 | 15 | 58 | K0317.910 |
| K0319.212 | M12 | 6 | 4 | 28 | 5 | 2 | 2 | 4 | 19 | 74 | K0317.912 |
| K0319.205 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 9 | 26 | K0317.905 |