

안전 원통형 크랭크 그립, 슬롯 있는 로케이팅 홀

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

크랭크, 열가소성.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.

표면 마무리:

열가소성, 검정회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.

정보:

허브의 커버는 조립되지 않은 상태로 공급됩니다. 핸드 크랭크는 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다. 안전 원통 그립을 작동 위치로 전환하려면 다음 두 과정을 수행해야 합니다:

- 그립을 회전축을 중심으로 끝까지 돌리십시오(90°).
- 그립을 축 방향 및 잠금 위치로 누르십시오.

눌린 위치에서 그립을 가장 편리하게 회전할 수 있습니다. 그립에서 손을 떼면 그립이 자동으로 복귀합니다.

크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그라브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).

액세서리:


K1160 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류, 낮은 헤드, DIN 6912.

도면 설명:

- 1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치

안전 원통형 크랭크 그립, 슬롯 있는 로케이팅 홀

도면



품목 요약

주문 번호	모델 1	버전 2	구성품 재질	A	B3	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	T
K0268.110802	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	열가소성	80	2	24	8	-	84,2	47,5	28,5	13	-	104	12,7	9
K0268.111003	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	열가소성	80	3	24	10	-	84,2	47,5	28,5	13	-	104	12,7	11,4
K0268.121003	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	열가소성	100	3	29	10	-	104,2	58,5	35,5	13	-	129	15,7	11,4
K0268.121204	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	열가소성	100	4	29	12	-	104,2	58,5	35,5	13	-	129	15,7	13,8
K0268.131204	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	열가소성	125	4	36	12	-	139	82	44	18,5	-	161	19,5	13,8
K0268.131405	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	열가소성	125	5	36	14	-	139	82	44	18,5	-	161	19,5	16,3
K0268.1108026	천공(슬롯 유)	안전	열가소성	80	2	24	8	M6	84,2	47,5	28,5	13	7,5	104	12,7	9
K0268.1110036	천공(슬롯 유)	안전	열가소성	80	3	24	10	M6	84,2	47,5	28,5	13	7,5	104	12,7	11,4
K0268.1210036	천공(슬롯 유)	안전	열가소성	100	3	29	10	M6	104,2	58,5	35,5	13	7,5	129	15,7	11,4
K0268.1212046	천공(슬롯 유)	안전	열가소성	100	4	29	12	M6	104,2	58,5	35,5	13	7,5	129	15,7	13,8
K0268.1312046	천공(슬롯 유)	안전	열가소성	125	4	36	12	M6	139	82	44	18,5	7,5	161	19,5	13,8
K0268.1314056	천공(슬롯 유)	안전	열가소성	125	5	36	14	M6	139	82	44	18,5	7,5	161	19,5	16,3

안전 원통형 크랭크 그립, 슬롯 있는 로케이팅 홀

품목 요약
