

나사 잠금이 포함된 육각 소켓 및 플랫폼 DIN 9130이 있는 그루브 스크류

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 (A 2).

나사 잠금 포함 나일론

표면 마무리:

스틸, 경도 등급 45 H, 검정색.


스테인레스 스틸 A2-70, 소재.

도면 설명:

L2 = 약 스레드 2회전

KIPPlOCK

도면



품목 요약

나사 잠금이 포함된 육각 소켓 및 플랫폼 DIN EN ISO 4026 이 있는 그루브 스크류

주문 번호	버전 2	본체 재질	L	L1	D1	D2	SW
K0707.203X5	나사 잠금 포함	스틸	5	2	M3	2	1,5
K0707.203X6	나사 잠금 포함	스틸	6	3	M3	2	1,5
K0707.203X8	나사 잠금 포함	스틸	8	4	M3	2	1,5
K0707.203X10	나사 잠금 포함	스틸	10	4	M3	2	1,5
K0707.203X12	나사 잠금 포함	스틸	12	4	M3	2	1,5
K0707.204X5	나사 잠금 포함	스틸	5	2	M4	2,5	2
K0707.204X6	나사 잠금 포함	스틸	6	2,5	M4	2,5	2
K0707.204X8	나사 잠금 포함	스틸	8	3,5	M4	2,5	2
K0707.204X10	나사 잠금 포함	스틸	10	5	M4	2,5	2
K0707.204X12	나사 잠금 포함	스틸	12	5	M4	2,5	2
K0707.204X16	나사 잠금 포함	스틸	16	5	M4	2,5	2
K0707.205X5	나사 잠금 포함	스틸	5	2	M5	3,5	2,5
K0707.205X6	나사 잠금 포함	스틸	6	3	M5	3,5	2,5
K0707.205X8	나사 잠금 포함	스틸	8	3,5	M5	3,5	2,5
K0707.205X10	나사 잠금 포함	스틸	10	3,5	M5	3,5	2,5
K0707.205X12	나사 잠금 포함	스틸	12	5	M5	3,5	2,5
K0707.205X16	나사 잠금 포함	스틸	16	6	M5	3,5	2,5
K0707.206X6	나사 잠금 포함	스틸	6	2,5	M6	4	3
K0707.206X8	나사 잠금 포함	스틸	8	3	M6	4	3

나사 잠금이 포함된 육각 소켓 및 플랫 팁 DIN 9130이 있는 그루브 스크류

품목 요약

주문 번호	버전 2	본체 재질	L	L1	D1	D2	SW
K0707.206X10	나사 잠금 포함	스틸	10	3,5	M6	4	3
K0707.206X12	나사 잠금 포함	스틸	12	5	M6	4	3
K0707.206X16	나사 잠금 포함	스틸	16	7	M6	4	3
K0707.206X20	나사 잠금 포함	스틸	20	7	M6	4	3
K0707.208X8	나사 잠금 포함	스틸	8	3	M8	5,5	4
K0707.208X10	나사 잠금 포함	스틸	10	3,5	M8	5,5	4
K0707.208X12	나사 잠금 포함	스틸	12	5	M8	5,5	4
K0707.208X16	나사 잠금 포함	스틸	16	8	M8	5,5	4
K0707.208X20	나사 잠금 포함	스틸	20	8	M8	5,5	4
K0707.210X10	나사 잠금 포함	스틸	10	5	M10	7	5
K0707.210X12	나사 잠금 포함	스틸	12	5	M10	7	5
K0707.210X16	나사 잠금 포함	스틸	16	9	M10	7	5
K0707.210X20	나사 잠금 포함	스틸	20	9	M10	7	5
K0707.303X5	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	5	2	M3	2	1,5
K0707.303X6	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	6	3	M3	2	1,5
K0707.303X8	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	8	4	M3	2	1,5
K0707.303X10	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	10	4	M3	2	1,5
K0707.303X12	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	12	4	M3	2	1,5
K0707.304X5	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	5	2	M4	2,5	2
K0707.304X6	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	6	2,5	M4	2,5	2
K0707.304X8	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	8	3,5	M4	2,5	2
K0707.304X10	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	10	5	M4	2,5	2
K0707.304X12	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	12	5	M4	2,5	2
K0707.304X16	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	16	5	M4	2,5	2
K0707.305X5	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	5	2	M5	3,5	2,5
K0707.305X6	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	6	3	M5	3,5	2,5
K0707.305X8	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	8	3,5	M5	3,5	2,5
K0707.305X10	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	10	3,5	M5	3,5	2,5
K0707.305X12	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	12	5	M5	3,5	2,5
K0707.305X16	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	16	6	M5	3,5	2,5
K0707.306X6	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	6	2,5	M6	4	3
K0707.306X8	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	8	3	M6	4	3
K0707.306X10	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	10	3,5	M6	4	3
K0707.306X12	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	12	5	M6	4	3
K0707.306X16	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	16	7	M6	4	3
K0707.308X8	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	8	3	M8	5,5	4
K0707.306X20	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	20	7	M6	4	3
K0707.308X10	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	10	3,5	M8	5,5	4
K0707.308X12	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	12	5	M8	5,5	4
K0707.308X16	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	16	8	M8	5,5	4
K0707.308X20	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	20	8	M8	5,5	4
K0707.310X10	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	10	5	M10	7	5
K0707.310X12	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	12	5	M10	7	5
K0707.310X16	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	16	9	M10	7	5
K0707.310X20	나사 잠금 포함	스테인레스 스틸	20	9	M10	7	5