

## 안전 원통형 그립 크랭크 그립, 사각 소켓

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

크랭크, 열가소성.  
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.

##### 표면 마무리:

열가소성, 검정회색.  
스틸 부품, 검정 산화 마무리.

##### 정보:

허브의 커버는 조립되지 않은 상태로 공급됩니다. 원형 안전 그립을 작동 위치로 전환하려면 다음 구 과정을 수행해야 합니다:

- 그립을 로터리 샤프트 주위로 끝까지 돌리십시오(90°).
- 그립을 축 방향 및 잠금 위치로 누르십시오. 눌린 위치에서 그립을 가장 편리하게 회전할 수 있습니다. 그립에서 손을 떼면 그립이 자동으로 복귀합니다.

크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 스테드로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).

##### 액세서리:


K1160 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류, 낮은 헤드, DIN 6912.

##### 도면 설명:

- 1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치

# 안전 원통형 그립 크랭크 그립, 사각 소켓

도면



## 품목 요약

| 주문 번호       | 모델 1  | 버전 2      | 구성품 재질 | A   | D  | D7 | H     | H1   | H2   | H3   | H4  | L   | L2   | SW |
|-------------|-------|-----------|--------|-----|----|----|-------|------|------|------|-----|-----|------|----|
| K0268.2108  | 사각 소켓 | 크로스 보어 없음 | 열가소성   | 80  | 24 | -  | 84,2  | 47,5 | 28,5 | 13   | -   | 104 | 12,7 | 8  |
| K0268.2110  | 사각 소켓 | 크로스 보어 없음 | 열가소성   | 80  | 24 | -  | 84,2  | 47,5 | 28,5 | 13   | -   | 104 | 12,7 | 10 |
| K0268.2210  | 사각 소켓 | 크로스 보어 없음 | 열가소성   | 100 | 29 | -  | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13   | -   | 129 | 15,7 | 10 |
| K0268.2212  | 사각 소켓 | 크로스 보어 없음 | 열가소성   | 100 | 29 | -  | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13   | -   | 129 | 15,7 | 12 |
| K0268.2312  | 사각 소켓 | 크로스 보어 없음 | 열가소성   | 125 | 36 | -  | 139   | 82   | 44   | 18,5 | -   | 161 | 19,5 | 12 |
| K0268.2314  | 사각 소켓 | 크로스 보어 없음 | 열가소성   | 125 | 36 | -  | 139   | 82   | 44   | 18,5 | -   | 161 | 19,5 | 14 |
| K0268.21086 | 사각 소켓 | 안전        | 열가소성   | 80  | 24 | M6 | 84,2  | 47,5 | 28,5 | 13   | 7,5 | 104 | 12,7 | 8  |
| K0268.21106 | 사각 소켓 | 안전        | 열가소성   | 80  | 24 | M6 | 84,2  | 47,5 | 28,5 | 13   | 7,5 | 104 | 12,7 | 10 |
| K0268.22106 | 사각 소켓 | 안전        | 열가소성   | 100 | 29 | M6 | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13   | 7,5 | 129 | 15,7 | 10 |
| K0268.22126 | 사각 소켓 | 안전        | 열가소성   | 100 | 29 | M6 | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13   | 7,5 | 129 | 15,7 | 12 |
| K0268.23126 | 사각 소켓 | 안전        | 열가소성   | 125 | 36 | M6 | 139   | 82   | 44   | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 12 |
| K0268.23146 | 사각 소켓 | 안전        | 열가소성   | 125 | 36 | M6 | 139   | 82   | 44   | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 14 |