

슬롯 및 압력 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함

품목 설명/제품 이미지



KIPPlOCK

설명


재질:
슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.
압축 핀, 스틸.
스프링 스틸 스프링 KI. D.

나사 잠금 나일론.

표면 마무리:
검정 검정 산화 마무리. 경화 압축 핀.

도면 설명:
L2 = 약 스레드 2회전

도면



품목 요약

슬롯 및 압력 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함

| 주문 번호 | 스프링력 | D | D1 | H | L | L1 | N | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | 조임 토크 약. Nm | 풀림 토크 대략 Nm |
|-----------|------|-----|-----|-----|----|----|-----|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| K0323.04 | 스탠다드 | M4 | 1,8 | 1,5 | 9 | 5 | 0,6 | 6 | 20 | 0,18 | 0,12 |
| K0323.05 | 스탠다드 | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 6 | 0,8 | 6 | 20 | 0,12 | 0,08 |
| K0323.06 | 스탠다드 | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 7 | 1 | 7 | 20 | 0,44 | 0,21 |
| K0323.08 | 스탠다드 | M8 | 4 | 2 | 16 | 8 | 1,2 | 15 | 30 | 1,1 | 0,38 |
| K0323.10 | 스탠다드 | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 9 | 1,6 | 20 | 35 | 1,36 | 0,62 |
| K0323.12 | 스탠다드 | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 10 | 2 | 30 | 55 | 2,11 | 1,41 |
| K0323.16 | 스탠다드 | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 14 | 2,5 | 45 | 100 | 3,95 | 3,05 |
| K0323.104 | 약한 | M4 | 1,8 | 1,5 | 9 | 5 | 0,6 | 3 | 10 | 0,18 | 0,12 |

슬롯 및 압력 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함

품목 요약

| 주문 번호 | 스프링력 | D | D1 | H | L | L1 | N | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | 조임 토크 약. Nm | 풀림 토크 대략 Nm |
|-----------|------|-----|-----|-----|----|----|-----|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| K0323.105 | 약한 | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 6 | 0,8 | 3 | 10 | 0,12 | 0,08 |
| K0323.106 | 약한 | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 7 | 1 | 4 | 10 | 0,44 | 0,21 |
| K0323.108 | 약한 | M8 | 4 | 2 | 16 | 8 | 1,2 | 7 | 15 | 1,1 | 0,38 |
| K0323.110 | 약한 | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 9 | 1,6 | 9 | 16 | 1,36 | 0,62 |
| K0323.112 | 약한 | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 10 | 2 | 14 | 26 | 2,11 | 1,41 |
| K0323.116 | 약한 | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 14 | 2,5 | 22 | 50 | 3,95 | 3,05 |
| K0323.205 | 강화 | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 6 | 0,8 | 9 | 25 | 0,12 | 0,08 |
| K0323.206 | 강화 | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 7 | 1 | 11 | 25 | 0,44 | 0,21 |
| K0323.208 | 강화 | M8 | 4 | 2 | 16 | 8 | 1,2 | 22 | 43 | 1,1 | 0,38 |
| K0323.210 | 강화 | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 9 | 1,6 | 20 | 54 | 1,36 | 0,62 |
| K0323.212 | 강화 | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 10 | 2 | 36 | 94 | 2,11 | 1,41 |
| K0323.216 | 강화 | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 14 | 2,5 | 60 | 110 | 3,99 | 3,05 |