

높은 클램핑 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

이 클램핑 그립은 특수한 형태가 눈에 띄.
높게 구성되어 있어 높은 클램핑력에도
쉽게 도달할 수 있음.

재질, 표면 마무리:

기본 몸체 열가소성, 경성, 검정색.

코팅 열가소성, 연성, 검정색.

암나사 황동.

수나사 스틸 경도 등급 5.8 아연 도금.


정보:

SYMPA TOUCH 클램핑 그립은 암,
수나사가 있는 2 종 크기로 공급 가능함.

요청 시:

기타 수나사, 스크류 길이, 스타일 및 색상.

도면



품목 요약

암나사 높은 클램핑 그립

주문 번호	타입	D	D1	D2	H	H1	T	L
K0280.4206	K	M6	42,7	34	55,6	4,8	12,5	-
K0280.4208	K	M8	42,7	34	55,6	4,8	12,5	-
K0280.4210	K	M10	42,7	34	55,6	4,8	12,5	-
K0280.4212	K	M12	42,7	34	55,6	4,8	12,5	-
K0280.4706	K	M6	47,8	38,1	62,2	5,6	12,5	-
K0280.4708	K	M8	47,8	38,1	62,2	5,6	12,5	-
K0280.4710	K	M10	47,8	38,1	62,2	5,6	12,5	-
K0280.4712	K	M12	47,8	38,1	62,2	5,6	12,5	-

높은 클램핑 그립

품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	H	H1	T	L
K0280.4206X15	L	M6	42,7	34	55,6	4,8	-	15
K0280.4206X20	L	M6	42,7	34	55,6	4,8	-	20
K0280.4206X25	L	M6	42,7	34	55,6	4,8	-	25
K0280.4206X35	L	M6	42,7	34	55,6	4,8	-	35
K0280.4208X16	L	M8	42,7	34	55,6	4,8	-	16
K0280.4208X25	L	M8	42,7	34	55,6	4,8	-	25
K0280.4208X35	L	M8	42,7	34	55,6	4,8	-	35
K0280.4210X20	L	M10	42,7	34	55,6	4,8	-	20
K0280.4210X30	L	M10	42,7	34	55,6	4,8	-	30
K0280.4210X40	L	M10	42,7	34	55,6	4,8	-	40
K0280.4210X50	L	M10	42,7	34	55,6	4,8	-	50
K0280.4706X20	L	M6	47,8	38,1	62,2	5,6	-	20
K0280.4706X35	L	M6	47,8	38,1	62,2	5,6	-	35
K0280.4708X35	L	M8	47,8	38,1	62,2	5,6	-	35
K0280.4710X40	L	M10	47,8	38,1	62,2	5,6	-	40
K0280.4710X50	L	M10	47,8	38,1	62,2	5,6	-	50

수나사 높은 클램핑 그립

주문 번호	타입	D	D1	D2	H	H1	L
K0280.4206X	L	M6	42,7	34	55,6	4,8	15/20/25/35
K0280.4208X	L	M8	42,7	34	55,6	4,8	16/25/35
K0280.4210X	L	M10	42,7	34	55,6	4,8	20/30/40/50
K0280.4706X	L	M6	47,8	38,1	62,2	5,6	20/35
K0280.4708X	L	M8	47,8	38,1	62,2	5,6	35
K0280.4710X	L	M10	47,8	38,1	62,2	5,6	40/50