


### 플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

품목 설명/제품 이미지



#### 설명

#### 재질:

스틸 버전: 잠금 핀 경화 처리: 강도 등급 5.8.

스테인레스 스틸 버전: 잠금 핀 경화 처리: 나사 슬리브 1.4305. 잠금 핀 1.4034.

잠금핀, 경화되지 않음 나사 슬리브 1.4305. 잠금핀 1.4305.

버섯모양 노브, 검정색

#### 표면 마무리:

스틸 버전: 잠금 핀 경화, 연마, 검정 산화 처리

스테인레스 스틸 버전: 잠금핀 경화, 연마 및 블랭크 잠금핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음

#### 정보:

인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의 변경을 방지해야 하는 곳에 사용함. 먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금 위치로 이동할 수 있음. 잠금 볼트를 조이기 위해 스크류 인 와셔를 공급할 수 있음. 나오게 한 버섯모양 노브 아래에서 밀어서 구동 핀이 슬롯으로 삽입되도록 함.

#### 요청 시:

특수 설계 버전.

#### 도면 설명:

타입 G: 잠금 너트 없음 타입 H: 잠금 너트 있음


1) 잠금 볼트 스크류 인 와셔 있음





## 플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

도면



#### 품목 요약

#### 인덱스 플런저 플랜지 무, 연장 잠금 핀 유

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	D	D1	D2	L	L1	L2	스트로크 S	SW	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 52 양 N	주문 번호 스크류 인 와셔
V0633 31003	G	스틸	경화	3	M6x0,75	11	22	17	11	5	_	0,8	4,5	12 4. N	K0344.99
K0633.21903	G	스틸	- '경화 경화	4	M8x1		40,5			6	-	1	4,5 6	15	K0344.99
K0633.21004	G	스틸	- '8와 경화	5	M10x1		46,5			8	-	1,3	5	16	K0344.91
K0633.21105	G	스틸	- '영화 경화		M12x1,5					9	-	1,8	6	18	K0344.91
K0633.21206 K0633.21308	G	 스틸	 경화	8	M16x1,5					12		2,3	15	45	K0344.93
K0633.21410	G	 스틸	 경화		M20x1,5					15		2,8	15	43	K0344.94
K0633.21410	G	 스틸	 경화		M20x1,5					18		2,8	15	51	K0344.94
K0633.21516	G	 스틸	 경화	16	M24x2		104			24	_	3.2	20	50	K0344.95
K0633.201903	G	ㅡㄹ 스테인레스 스틸		3	M6x0.75			17		5	_	0,8	4,5	12	K0344.99
K0633.201903	G	스테인레스 스틸	경화	4	M8x1		40,5			6	_	1	6	15	K0344.90
K0633.201004	G	스테인레스 스틸	경화	5	M10x1		46,5			8	_	1,3	5	16	K0344.91
K0633.201105	G	스테인레스 스틸	경화 경화	6	M12x1,5					9	_	1,8	6	18	K0344.92
K0633.201200	G	스테인레스 스틸	경화	8	M16x1,5		,		,	12	_	2,3	15	45	K0344.93
K0633.201410	G	스테인레스 스틸			M20x1,5					15	_	2,8	15	43	K0344.94
K0633.201412	G	스테인레스 스틸	경화		M20x1,5					18	_	2,8	15	51	K0344.94
K0633.201516	G	스테인레스 스틸	경화	16	M24x2		104			24	_	3,2	20	50	K0344.95
K0633.211903	G	스테인레스 스틸	비경화		M6x0.75					5	_	0.8	4,5	12	K0344.99
K0633.211004	G	스테인레스 스틸	비경화	4	M8x1		40,5			6	-	1	6	15	K0344.90
K0633.211105	G	스테인레스 스틸	비경화	5	M10x1		46.5			8	-	1,3	5	16	K0344.91
K0633.211206	G	스테인레스 스틸	비경화	6	M12x1,5	25	54,7	28	17,7	9	-	1,8	6	18	K0344.92
K0633.211308	G	스테인레스 스틸	비경화	8	M16x1,5	33	72	36	24	12	-	2,3	15	45	K0344.93
K0633.211410	G	스테인레스 스틸	비경화	10	M20x1,5	33	79	40	24	15	-	2,8	15	43	K0344.94
K0633.211412	G	스테인레스 스틸	비경화	12	M20x1,5	33	84	42	24	18	-	2,8	15	51	K0344.94
K0633.211516	G	스테인레스 스틸	비경화	16	M24x2	40	104	50	30	24	-	3,2	20	50	K0344.95
K0633.22903	Н	스틸	경화	3	M6x0,75	14	33	17	11	5	10	0,8	4,5	12	K0344.99
K0633.22004	Н	스틸	경화	4	M8x1	18	40,5	21	13,5	6	13	1	6	15	K0344.90
K0633.22105	Н	스틸	경화	5	M10x1	21	46,5	24	14,5	8	17	1,3	5	16	K0344.91
K0633.22206	Н	스틸	경화	6	M12x1,5	25	54,7	28	17,7	9	19	1,8	6	18	K0344.92
K0633.22308	Н	스틸	경화	8	M16x1,5	33	72	36	24	12	24	2,3	15	45	K0344.93
K0633.22410	Н	스틸	경화	10	M20x1,5	33	79	40	24	15	30	2,8	15	43	K0344.94
K0633.22412	Н	스틸	경화	12	M20x1,5	33	84	42	24	18	30	2,8	15	51	K0344.94
K0633.22516	Н	스틸	경화	16	M24x2	40	104	50	30	24	36	3,2	20	50	K0344.95
K0633.202903	Н	스테인레스 스틸	경화	3	M6x0,75	14	33	17	11	5	10	0,8	4,5	12	K0344.99
K0633.202004	Н	스테인레스 스틸	경화	4	M8x1	18	40,5	21	13,5	6	13	1	6	15	K0344.90
K0633.202105	Н	스테인레스 스틸	경화	5	M10x1	21	46,5	24	14,5	8	17	1,3	5	16	K0344.91
K0633.202206	Н	스테인레스 스틸	경화	6	M12x1,5	25	54,7	28	17,7	9	19	1,8	6	18	K0344.92
K0633.202308	Н	스테인레스 스틸	경화	8	M16x1,5					12	24	2,3	15	45	K0344.93
K0633.202410	Н	스테인레스 스틸	경화	10	M20x1,5	33	79	40	24	15	30	2,8	15	43	K0344.94
K0633.202412	Н	스테인레스 스틸	경화	12	M20x1,5	33	84	42	24	18	30	2,8	15	51	K0344.94
K0633.202516	Н	스테인레스 스틸	경화	16	M24x2		104		30	24	36	3,2	20	50	K0344.95
K0633.212903	Н	스테인레스 스틸	비경화	3	M6x0,75	14	33	17	11	5	10	0,8	4,5	12	K0344.99
K0633.212004	Н	스테인레스 스틸	비경화	4	M8x1	18	40,5	21	13,5	6	13	1	6	15	K0344.90





# 플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 <sup>품목 요약</sup>

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	D	D1	D2	L	L1	L2	스트로크 S	SW	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	주문 번호 스크류 인 와셔
K0633.212105	Н	스테인레스 스틸	비경화	5	M10x1	21	46,5	24	14,5	8	17	1,3	5	16	K0344.91
K0633.212206	Н	스테인레스 스틸	비경화	6	M12x1,5	25	54,7	28	17,7	9	19	1,8	6	18	K0344.92
K0633.212308	Н	스테인레스 스틸	비경화	8	M16x1,5	33	72	36	24	12	24	2,3	15	45	K0344.93
K0633.212410	Н	스테인레스 스틸	비경화	10	M20x1,5	33	79	40	24	15	30	2,8	15	43	K0344.94
K0633.212412	Н	스테인레스 스틸	비경화	12	M20x1,5	33	84	42	24	18	30	2,8	15	51	K0344.94
K0633.212516	Н	스테인레스 스틸	비경화	16	M24x2	40	104	50	30	24	36	3,2	20	50	K0344.95