

수나사가 있는 정전기 방지 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

아연 다이캐스팅 톱니 휠이 다린 강화 플라스틱으로 된 그립 레버.
스틸 부품 경도 등급 5. 8.

표면 마무리:

스틸 부품, 갈색 처리됨, 흑연 검정색 그립 레버.

이용:

민감한 전기 및 전자 부품, 구성요소, 기계 (ESD-민감한 구성 부품)는 인
근의 정전기 방전으로 (electrostatic discharge=ESD) 손상되거나 심지
어 파괴될 수 있습니다.

정전기 방전은 사람으로 인해 또는 ESD 민감한 구성 부품의 취급으로
인해 발생할 수 있습니다(제조, 조립, 운송, 보관 등의 경우).

정전기 방전을 방지하기 위해서는 정전기 환경에 DIN EN 61340-5-1 기
준에 부합하는 전기 전도성 제품들이 필요합니다.

이러한 제품들은 DIN EN61340-5-1에 따라 ESD 용도와 ESD 보호구역
(EPA)에서 사용될 수 있습니다.

안전:

이런 ESD 제품들은 폭발 위험이 있는 분야에 위치한 기계, 구성요소, 보
호체계에서 사용될 수 있습니다.

이런 ESD 제품을 사용하면 정전기 불꽃 방전을 방지하여, 밀폐된 공간
에서 폭발을 야기할 수 있는 가스나 분진의 점화를 방지합니다.


폭발 위험이 있는 곳에서 근무하고 있는 사람들을 보호하기 위해, 기계
제작자 및 작동자들은 ATEX 지침을 적용하고 지켜야 합니다.

대상 그룹 : ATEX 제품 지침 2014/34/EU을 적용해야 하는 제품 제작사.
ATEX-운용지침 1999/92/EG을 적용해야 하는 운용자.

도면 설명:

1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753

수나사가 있는 정전기 방지 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트 도면



품목 요약

플라스틱 그립과 수나사가 있는 정전기 방지 클램핑 레버

주문 번호	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0269.1120624X20	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.1120824X20	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.1121024X20	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20