

플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
 품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 버전:

잠금 핀 경화:

슬리브 1.0403 용접 가능.

잠금 핀 강도 등급 5.8

스테인레스 스틸 버전:

잠금 핀 경화:

슬리브 1.4301 용접 가능.

잠금 핀 1.4034.

잠금 핀 경화되지 않음:

슬리브 1.4301 용접 가능.

잠금 핀 1.4305.

버섯모양 노브 열가소성, 검정회색.

표면 마무리:

스틸 버전:

잠금 핀 경화, 연마, 검정 산화 처리

스테인레스 스틸 버전:

잠금 핀 경화, 연마 및 블랭크

잠금 핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음

정보:


인덱스 플런저는 횡력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위한 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.

오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀의 반동으로 튀는 것을 방지해야 하는 경우에 M형을 사용합니다.

요청 시:

특수 설계 버전.

도면



**플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있고 플랜지가 없는 매끄러운
디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저**
품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	D	D1	D2	L	L1	스트로크 S	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0346.2004	M	스틸	경화	4	10	18	38,5	21	4	1	6	12
K0346.2105	M	스틸	경화	5	12	21	43,5	24	5	1,3	5	12
K0346.2206	M	스틸	경화	6	14	25	51,7	28	6	1,8	6	14
K0346.2308	M	스틸	경화	8	18	33	68	36	8	2,3	15	35
K0346.2410	M	스틸	경화	10	22	33	74	40	10	2,8	15	34
K0346.02004	M	스테인레스 스틸	경화	4	10	18	38,5	21	4	1	6	12
K0346.02105	M	스테인레스 스틸	경화	5	12	21	43,5	24	5	1,3	5	12
K0346.02206	M	스테인레스 스틸	경화	6	14	25	51,7	28	6	1,8	6	14
K0346.02308	M	스테인레스 스틸	경화	8	18	33	68	36	8	2,3	15	35
K0346.02410	M	스테인레스 스틸	경화	10	22	33	74	40	10	2,8	15	34
K0346.12004	M	스테인레스 스틸	비경화	4	10	18	38,5	21	4	1	6	12
K0346.12105	M	스테인레스 스틸	비경화	5	12	21	43,5	24	5	1,3	5	12
K0346.12206	M	스테인레스 스틸	비경화	6	14	25	51,7	28	6	1,8	6	14
K0346.12308	M	스테인레스 스틸	비경화	8	18	33	68	36	8	2,3	15	35
K0346.12410	M	스테인레스 스틸	비경화	10	22	33	74	40	10	2,8	15	34