

토글 로케이터, 조절형, O링, 타입 P, 폴리우레탄 표면이 있는 스테인레스 스틸 볼

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

단강 몸체.

볼 스테인레스 스틸, 폴리우레탄 표면.

표면 마무리:

열처리/검정 산화 몸체.

볼 경도 60° 쇼어 폴리우레탄.

정보:

토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의 지탱과 클램핑을 위해 사용함. 이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.

볼 회전 안전.


타입 P: 폴리우레탄 표면은 볼에 견고하게 가황 처리됨. 굽힘 방지와 얼룩이 잘 생기지 않음. 민감한 표면의 손상 보호에 있어 최적합함. 진주 같은 표면은 높은 유지력을 갖게 하고 공기가 빠져 나가 접촉 표면과 토글 로케이터 사이에 흡입 효과가 발생하지 않게 함.

장점:

내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및 외부 물질의 침입을 방지함.

이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.

도면



토글 로케이터, 조절형, O링, 타입 P, 폴리우레탄 표면이 있는 스테인레스 스틸 볼
품목 요약

주문 번호	타입	B	D2	D3	H	H1	E	SW	SW1	W	볼-Ø
K0288.606X012	P	12	M6	10	12	4	11,5	10	-	28	7
K0288.606X025	P	25	M6	10	12	4	11,5	10	-	28	7
K0288.606X040	P	40	M6	10	12	4	11,5	10	-	28	7
K0288.608X012	P	12	M8	13	16,5	5	15	13	-	28	10
K0288.608X025	P	25	M8	13	16,5	5	15	13	-	28	10
K0288.608X040	P	40	M8	13	16,5	5	15	13	-	28	10
K0288.610X015	P	15	M10	16	18	5	19,6	17	3	28	13
K0288.610X030	P	30	M10	16	18	5	19,6	17	3	28	13
K0288.610X050	P	50	M10	16	18	5	19,6	17	3	28	13
K0288.612X020	P	20	M12	21	21	6	21,9	19	5	24	15
K0288.612X040	P	40	M12	21	21	6	21,9	19	5	24	15
K0288.612X060	P	60	M12	21	21	6	21,9	19	5	24	15
K0288.616X025	P	25	M16	23	25	6	27,7	24	6	24	20
K0288.616X050	P	50	M16	23	25	6	27,7	24	6	24	20
K0288.616X080	P	80	M16	23	25	6	27,7	24	6	24	20