토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 P, 폴리우레탄 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
몸체, 단강
볼, 내부식성 내산성 스틸
이용:
타입 P, 스테인레스 스틸.

표면 마무리:
몸체, 열처리 및 검정 산화 처리
볼, 경화 처리 및 블랭크
이용:
타입 P, 폴리우레탄 표면, 경도 60°

정보:
토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의 지탱과 클램핑을 위해 사용함.
이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.
볼은 하우징에서 소켓 헤드 스크류을 가볍게 눌러 분리할 수 있음.

볼은 비틀림에 안정적임.

장점:
인써트 교체 가능으로 인한 높은 경제성.
내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및 외부 물질의 침입을 방지함.
이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.

도면



© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 P, 폴리우레탄 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트

품목 요약

주문 번호	타입	B	D2	D3	D4	H	H1	H2	E	SW	SW1	볼-Ø	주문 번호 폴리우레탄 표면 스테인레스 인서트
K0289.610X015	P	15	M10	10	10	19	6	12	19,6	17	3	13	K0385.10126
K0289.610X030	P	30	M10	10	10	19	6	12	19,6	17	3	13	K0385.10126
K0289.610X050	P	50	M10	10	10	19	6	12	19,6	17	3	13	K0385.10126
K0289.612X020	P	20	M12	12	13	21	6	12	21,9	19	5	15	K0385.12126
K0289.612X040	P	40	M12	12	13	21	6	12	21,9	19	5	15	K0385.12126
K0289.612X060	P	60	M12	12	13	21	6	12	21,9	19	5	15	K0385.12126
K0289.616X025	P	25	M16	16	16	25	6	12	27,7	24	6	20	K0385.16126
K0289.616X050	P	50	M16	16	16	25	6	12	27,7	24	6	20	K0385.16126
K0289.616X080	P	80	M16	16	16	25	6	12	27,7	24	6	20	K0385.16126
K0289.620X030	P	30	M20	20	21	26	6	12	34,6	30	8	23	K0385.20126
K0289.620X060	P	60	M20	20	21	26	6	12	34,6	30	8	23	K0385.20126
K0289.620X100	P	100	M20	20	21	26	6	12	34,6	30	8	23	K0385.20126
K0289.624X040	P	40	M24	25	27	32	6	12	41,6	36	10	28	K0385.25126
K0289.624X100	P	100	M24	25	27	32	6	12	41,6	36	10	28	K0385.25126

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG