

인덱스 플런저 타입 A/C

품목 설명/제품 이미지

**설명****재질:**

스틸, 경도 등급 5.8.

표면 마무리:

검정 검정 산화 마무리.

잠금 핀 경화, 연마형.

정보:

잠금 핀이 나와 있지 않아야 하는 경우에는 인덱스 플런저를 삽입함. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.

잠금 새김 홈은 잠금 바가 해당 위치에 있을 수 있게 작용함.


도면 설명:

타입 A: 그립, 비코팅, 너트 없음

타입 C: 그립, 파우더 코팅, 너트 없음

인덱스 플런저 타입 A/C

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0348.040410	A	4	M10	10	38	25	20	9	3	6	1	8	14
K0348.040510	A	5	M10	10	38	25	20	9	3	6	1,3	8	14
K0348.040610	A	6	M10	10	38	25	20	9	3	6	1,8	8	14
K0348.0404101	A	4	M10x1	10	38	25	20	9	3	6	1	8	14
K0348.0405101	A	5	M10x1	10	38	25	20	9	3	6	1,3	8	14
K0348.0406101	A	6	M10x1	10	38	25	20	9	3	6	1,8	8	14
K0348.040512	A	5	M12	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	1,3	8	15
K0348.040612	A	6	M12	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	1,8	8	15
K0348.040812	A	8	M12	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	2,3	8	15
K0348.0405121	A	5	M12x1,5	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	1,3	8	15
K0348.0406121	A	6	M12x1,5	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	1,8	8	15
K0348.0408121	A	8	M12x1,5	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	2,3	8	15
K0348.040616	A	6	M16	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	1,8	15	35
K0348.040816	A	8	M16	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	2,3	15	35
K0348.041016	A	10	M16	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	2,8	15	35
K0348.0406161	A	6	M16x1,5	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	1,8	15	35
K0348.0408161	A	8	M16x1,5	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	2,3	15	35

인덱스 플런저 타입 A/C

품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0348.0410161	A	10	M16x1,5	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	2,8	15	35
K0348.040820	A	8	M20	20	70	50	35	18	6	12	2,3	20	60
K0348.041020	A	10	M20	20	70	50	35	18	6	12	2,8	20	60
K0348.041220	A	12	M20	20	70	50	35	18	6	12	3	20	60
K0348.0408201	A	8	M20x1,5	20	70	50	35	18	6	12	2,3	20	60
K0348.0410201	A	10	M20x1,5	20	70	50	35	18	6	12	2,8	20	60
K0348.0412201	A	12	M20x1,5	20	70	50	35	18	6	12	3	20	60
K0348.060410	C	4	M10	10	38	25	20	9	3	6	1	8	14
K0348.060510	C	5	M10	10	38	25	20	9	3	6	1,3	8	14
K0348.060610	C	6	M10	10	38	25	20	9	3	6	1,8	8	14
K0348.0604101	C	4	M10x1	10	38	25	20	9	3	6	1	8	14
K0348.0605101	C	5	M10x1	10	38	25	20	9	3	6	1,3	8	14
K0348.0606101	C	6	M10x1	10	38	25	20	9	3	6	1,8	8	14
K0348.060512	C	5	M12	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	1,3	8	15
K0348.060612	C	6	M12	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	1,8	8	15
K0348.060812	C	8	M12	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	2,3	8	15
K0348.0605121	C	5	M12x1,5	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	1,3	8	15
K0348.0606121	C	6	M12x1,5	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	1,8	8	15
K0348.0608121	C	8	M12x1,5	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	2,3	8	15
K0348.060616	C	6	M16	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	1,8	15	35
K0348.060816	C	8	M16	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	2,3	15	35
K0348.061016	C	10	M16	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	2,8	15	35
K0348.0606161	C	6	M16x1,5	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	1,8	15	35
K0348.0608161	C	8	M16x1,5	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	2,3	15	35
K0348.0610161	C	10	M16x1,5	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	2,8	15	35
K0348.060820	C	8	M20	20	70	50	35	18	6	12	2,3	20	60
K0348.061020	C	10	M20	20	70	50	35	18	6	12	2,8	20	60
K0348.061220	C	12	M20	20	70	50	35	18	6	12	3	20	60
K0348.0608201	C	8	M20x1,5	20	70	50	35	18	6	12	2,3	20	60
K0348.0610201	C	10	M20x1,5	20	70	50	35	18	6	12	2,8	20	60
K0348.0612201	C	12	M20x1,5	20	70	50	35	18	6	12	3	20	60