

스테인레스 스틸 인덱스 플런저 타입 A

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

블랭크. 잠금 핀 연마, 경화되지 않음


정보:

잠금 핀이 나와 있지 않아야 하는 경우에는 인덱스 플런저를 삽입함. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.

잠금 새김 홈은 잠금 바가 해당 위치에 있을 수 있게 작용함.

스테인레스 스틸 인덱스 플런저 타입 A

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0637.1040410	A	4	M10	10	38	25	20	9	3	6	1	8	14
K0637.1040510	A	5	M10	10	38	25	20	9	3	6	1,3	8	14
K0637.1040610	A	6	M10	10	38	25	20	9	3	6	1,8	8	14
K0637.10404101	A	4	M10x1	10	38	25	20	9	3	6	1	8	14
K0637.10405101	A	5	M10x1	10	38	25	20	9	3	6	1,3	8	14
K0637.10406101	A	6	M10x1	10	38	25	20	9	3	6	1,8	8	14
K0637.1040512	A	5	M12	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	1,3	8	15
K0637.1040612	A	6	M12	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	1,8	8	15
K0637.1040812	A	8	M12	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	2,3	8	15
K0637.10405121	A	5	M12x1,5	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	1,3	8	15
K0637.10406121	A	6	M12x1,5	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	1,8	8	15
K0637.10408121	A	8	M12x1,5	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	2,3	8	15
K0637.1040616	A	6	M16	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	1,8	15	35
K0637.1040816	A	8	M16	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	2,3	15	35
K0637.1041016	A	10	M16	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	2,8	15	35
K0637.10406161	A	6	M16x1,5	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	1,8	15	35
K0637.10408161	A	8	M16x1,5	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	2,3	15	35
K0637.10410161	A	10	M16x1,5	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	2,8	15	35
K0637.1040820	A	8	M20	20	70	50	35	18	6	12	2,3	20	60

스테인레스 스틸 인덱스 플런저 타입 A

품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0637.1041020	A	10	M20	20	70	50	35	18	6	12	2,8	20	60
K0637.1041220	A	12	M20	20	70	50	35	18	6	12	3	20	60
K0637.10408201	A	8	M20x1,5	20	70	50	35	18	6	12	2,3	20	60
K0637.10410201	A	10	M20x1,5	20	70	50	35	18	6	12	2,8	20	60
K0637.10412201	A	12	M20x1,5	20	70	50	35	18	6	12	3	20	60