

스프링 플런저 광택 버전 플랜지 무, 스테인레스 스틸

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
슬리브/스프링 스테인레스 스틸.
스테인레스 스틸/POM 볼.

표면 마무리:
볼 경화, 소재.

도면



품목 요약

플랜지 없는 균일형 스프링 플런저, 스테인레스 스틸

주문 번호	구성품 재질	D	D1	H	L	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0335.305	POM	5	4	0,9	12	19	30
K0335.312	POM	12	10	3,1	24	54	122
K0335.203	스테인리스 스틸	3	2	0,65	7	5	7
K0335.204	스테인리스 스틸	4	3	0,8	9	12	22
K0335.205	스테인리스 스틸	5	4	1	12	19	30
K0335.206	스테인리스 스틸	6	5	1,5	14	22	40
K0335.208	스테인리스 스틸	8	6	1,8	16	42	73
K0335.210	스테인리스 스틸	10	8	2,7	22	54	100
K0335.212	스테인리스 스틸	12	10	3,2	24	54	122
K0335.304	POM	4	3	0,6	9	12	22
K0335.306	POM	6	5	1,3	14	22	40
K0335.308	POM	8	6	1,7	16	42	73
K0335.310	POM	10	8	2,6	22	54	100

스프링 플런저 광택 버전 플랜지 무, 스테인레스 스틸

품목 요약
