

스테인레스 스틸 인덱스 플런저

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

잠금 바 스테인레스 스틸 1.4308.

잠금 핀 스테인레스 스틸 1.4305.

슬리브 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:

블랭크. 잠금 핀 연마, 경화되지 않음

정보:


잠금 핀이 나와 있지 않아야 하는 경우에는 인덱스 플런저를 삽입함. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.

잠금 새김 홈은 잠금 바가 해당 위치에 있을 수 있게 작용함.

도면 설명:

타입 E: 그립 비코팅, 매끄러운 슬리브

도면



품목 요약

스테인레스 스틸 인덱스 플런저

주문 번호	타입	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0640.1080410	E	4	10	38	25	9	3	6	1	8	14
K0640.1080510	E	5	10	38	25	9	3	6	1,3	8	14
K0640.1080610	E	6	10	38	25	9	3	6	1,8	8	14
K0640.1080512	E	5	12	46,8	30	10,8	3,6	8	1,3	8	15

스테인레스 스틸 인덱스 플런저

품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0640.1080612	E	6	12	46,8	30	10,8	3,6	8	1,8	8	15
K0640.1080812	E	8	12	46,8	30	10,8	3,6	8	2,3	8	15
K0640.1080616	E	6	16	60,4	40	14,4	4,8	10	1,8	15	35
K0640.1080816	E	8	16	60,4	40	14,4	4,8	10	2,3	15	35
K0640.1081016	E	10	16	60,4	40	14,4	4,8	10	2,8	15	35
K0640.1080820	E	8	20	70	50	18	6	12	2,3	20	60
K0640.1081020	E	10	20	70	50	18	6	12	2,8	20	60
K0640.1081220	E	12	20	70	50	18	6	12	3	20	60