

스프링 플런저 광택 버전, 이중면

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:


항동 슬리브.
스테인레스 스틸 볼과 스프링.

표면 마무리:


볼 경화, 소재.

도면 설명:

1) 날드



도면



품목 요약

균일형 스프링 플런저, 양면

주문 번호	D	D1	D2	L	H	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0337.025	2,5	2	2,55	6	0,65	1,5	2,8
K0337.03	3	2,5	3,05	8	0,8	2,5	6
K0337.04	4	3	4,05	10	0,9	3	7
K0337.05	5	4	5,05	12	1,2	4	8

스프링 플런저 광택 버전, 이중면

품목 요약

주문 번호	D	D1	D2	L	H	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0337.06	6	5	6,05	16	1,6	6	10
K0337.08	8	6	8,05	20	2	8	12
K0337.10	10	8	10,05	24	2,9	10	16