


스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 나사 핀 포함, 카운터 너트 미포함

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 버전:
잠금 핀 경화 처리:
강도 등급 5.8.

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화 처리:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

잠금핀, 경화되지 않음
나사 슬리브 1.4305.
잠금핀 1.4305.

표면 마무리:

스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마, 검정 산화 처리

스테인레스 스틸 버전:
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음

정보:

인덱스 플런저는 측면 힘에 의한 잠금 위치의 변경을 방지해야 하는 곳에 사용함. 먼저 볼트를 푼 후 다른 잠금 위치로 이동할 수 있음. 돌출된 나사 핀에 특수 그립을 장착할 수 있음. 그 외, 공압 실린더를 이용하여 잠금 볼트의 자동 작동 (프로그램 제어)이 가능하거나 케이블에 의해 작동도 가능합니다.


요청 시:

특수 설계 버전.

액세서리:

스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.

스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 나사 핀 포함, 카운터 너트 미포함 도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	L4	스트로크 S	SW1	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0341.1903	E	스틸	경화	3	M6x0,75	M2	24	12	5	3,5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K0341.1004	E	스틸	경화	4	M8x1	M3	32	15	6	7	13	4	10	1	6	12
K0341.1105	E	스틸	경화	5	M10x1	M4	37	17	7	8	15	5	13	1,3	5	12
K0341.1206	E	스틸	경화	6	M12x1,5	M6	42	20	8	8	17	6	14	1,8	6	14
K0341.1308	E	스틸	경화	8	M16x1,5	M8	56	26	10	12	23	8	19	2,3	15	35
K0341.1410	E	스틸	경화	10	M20x1,5	M8	62	28	12	12	25	10	22	2,8	15	34
K0341.1412	E	스틸	경화	12	M20x1,5	M8	66	28	14	12	25	12	22	2,8	15	39
K0341.1516	E	스틸	경화	16	M24x2	M10	80	32	18	14	28	16	27	3,2	20	46
K0341.01903	E	스테인레스 스틸	경화	3	M6x0,75	M2	24	12	5	3,5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K0341.01004	E	스테인레스 스틸	경화	4	M8x1	M3	32	15	6	7	13	4	10	1	6	12
K0341.01105	E	스테인레스 스틸	경화	5	M10x1	M4	37	17	7	8	15	5	13	1,3	5	12
K0341.01206	E	스테인레스 스틸	경화	6	M12x1,5	M6	42	20	8	8	17	6	14	1,8	6	14
K0341.01308	E	스테인레스 스틸	경화	8	M16x1,5	M8	56	26	10	12	23	8	19	2,3	15	35
K0341.01410	E	스테인레스 스틸	경화	10	M20x1,5	M8	62	28	12	12	25	10	22	2,8	15	34
K0341.01412	E	스테인레스 스틸	경화	12	M20x1,5	M8	66	28	14	12	25	12	22	2,8	15	39
K0341.01516	E	스테인레스 스틸	경화	16	M24x2	M10	80	32	18	14	28	16	27	3,2	20	46
K0341.11903	E	스테인레스 스틸	비경화	3	M6x0,75	M2	24	12	5	3,5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K0341.11004	E	스테인레스 스틸	비경화	4	M8x1	M3	32	15	6	7	13	4	10	1	6	12
K0341.11105	E	스테인레스 스틸	비경화	5	M10x1	M4	37	17	7	8	15	5	13	1,3	5	12
K0341.11206	E	스테인레스 스틸	비경화	6	M12x1,5	M6	42	20	8	8	17	6	14	1,8	6	14

스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 나사 핀 포함, 카운터 너트 미포함

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	L4	스트로크 S	SW1	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0341.11308	E	스테인레스 스틸	비경화	8	M16x1,5	M8	56	26	10	12	23	8	19	2,3	15	35
K0341.11410	E	스테인레스 스틸	비경화	10	M20x1,5	M8	62	28	12	12	25	10	22	2,8	15	34
K0341.11412	E	스테인레스 스틸	비경화	12	M20x1,5	M8	66	28	14	12	25	12	22	2,8	15	39
K0341.11516	E	스테인레스 스틸	비경화	16	M24x2	M10	80	32	18	14	28	16	27	3,2	20	46