


T슬롯 너트 스틸 또는 스테인레스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:

단강 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

정보:

이 블랭크 너트는 T-슬롯용 너트 제작에 쓰이며 경제적입니다.

도면



품목 요약

T슬롯 너트 스틸 또는 스테인레스 스틸

주문 번호	본체 재질	슬롯 너비	B	B1	H	H1	L
K0378.06	단강	6	10	5,6	8	4	10
K0378.08	단강	8	13	7,6	10	6	13
K0378.10	단강	10	15	9,6	12	6	15
K0378.12	단강	12	18	11,5	14	7	18
K0378.14	단강	14	22	13,5	16	8	22
K0378.16	단강	16	25	15,6	18	9	25
K0378.18	단강	18	28	17,5	20	10	28
K0378.20	단강	20	32	19,6	24	12	32
K0378.22	단강	22	35	21,6	28	14	35
K0378.24	단강	24	40	23,6	32	16	40
K0378.28	단강	28	44	27,6	36	18	44
K0378.36	단강	36	54	35,5	44	22	54
K0378.42	단강	42	65	41,6	52	26	65
K0378.808	스테인레스 스틸	8	13	7,6	10	6	13
K0378.810	스테인레스 스틸	10	15	9,6	12	6	15
K0378.812	스테인레스 스틸	12	18	11,5	14	7	18
K0378.814	스테인레스 스틸	14	22	13,5	16	8	22