

인덱스 플런저

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

잠금 바 1.0503.

잠금 핀 스틸, 경도 등급 5.8.

슬리브 1.0403.

표면 마무리:

검정 검정 산화 마무리.

잠금 핀 경화, 연마형.

정보:

잠금 핀이 나와 있지 않아야 하는 경우에는 인덱스 플런저를 삽입함. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.

잠금 새김 홈은 잠금 바가 해당 위치에 있을 수 있게 작용함.


도면 설명:

타입 E: 그립 비코팅, 매끄러운 슬리브

타입 F: 그립 파우더 코팅, 매끄러운 슬리브

인덱스 플런저

도면



품목 요약

인덱스 플런저

주문 번호	타입	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0639.080410	E	4	10	38	25	9	3	6	1	8	14
K0639.080510	E	5	10	38	25	9	3	6	1,3	8	14
K0639.080610	E	6	10	38	25	9	3	6	1,8	8	14
K0639.080512	E	5	12	46,8	30	10,8	3,6	8	1,3	8	15
K0639.080612	E	6	12	46,8	30	10,8	3,6	8	1,8	8	15
K0639.080812	E	8	12	46,8	30	10,8	3,6	8	2,3	8	15
K0639.080616	E	6	16	60,4	40	14,4	4,8	10	1,8	15	35
K0639.080816	E	8	16	60,4	40	14,4	4,8	10	2,3	15	35
K0639.081016	E	10	16	60,4	40	14,4	4,8	10	2,8	15	35
K0639.080820	E	8	20	70	50	18	6	12	2,3	20	60
K0639.081020	E	10	20	70	50	18	6	12	2,8	20	60
K0639.081220	E	12	20	70	50	18	6	12	3	20	60

인덱스 플런저

품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0639.090410	F	4	10	38	25	9	3	6	-	8	-
K0639.090510	F	5	10	38	25	9	3	6	1,3	8	14
K0639.090610	F	6	10	38	25	9	3	6	1,8	8	14
K0639.090512	F	5	12	46,8	30	10,8	3,6	8	1,3	8	15
K0639.090612	F	6	12	46,8	30	10,8	3,6	8	1,8	8	15
K0639.090812	F	8	12	46,8	30	10,8	3,6	8	2,3	8	15
K0639.090616	F	6	16	60,4	40	14,4	4,8	10	1,8	15	35
K0639.090816	F	8	16	60,4	40	14,4	4,8	10	2,3	15	35
K0639.091016	F	10	16	60,4	40	14,4	4,8	10	2,8	15	35
K0639.090820	F	8	20	70	50	18	6	12	2,3	20	60
K0639.091020	F	10	20	70	50	18	6	12	2,8	20	60
K0639.091220	F	12	20	70	50	18	6	12	3	20	60