

원형 클램프 세트

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
툴 스틸.


표면 마무리:
클램핑 조오 경화처리, 자연적 마무리.
핀 경화 처리, 검정 산화 처리.

정보:
등근 공작물 클램핑에 사용
클램핑 조의 최대 클램핑 스트로크는 1 mm입니다.

한쌍 단위로 공급됩니다.



도면



품목 요약

주문 번호	B	클램핑 범위 min. - max.
K0989.09035	90	20 mm - 250 mm
K0989.12535	125	20 mm - 320 mm

