

보호 삽입물이 있는 잠금 후크

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

단강.

보호 인서트 POM 또는 폴리우레탄 99, 쇼어 A


표면 마무리:

열 처리/검정 산화.

정보:

플라스틱 재질의 압착 보호 삽입물은 민감한 가공품 표면을 손상으로부터 최적으로 보호합니다.

도면



품목 요약

프로텍트 인서트가 있는 잠금 후크

주문 번호	타입	구성품 재질	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	B	R	R1	R2	F max. kN
K0012.206	A	폴리 아세탈	16	6,5	11	10	42	20	6	10,5	11	9	20	30	4,8
K0012.208	A	폴리 아세탈	20	8,5	15	12	52	25	8	13,5	15	12	25	50	8,8
K0012.210	A	폴리 아세탈	25	10,5	18	14	66	32	10	17,5	17	14	32	60	11,6
K0012.212	A	폴리 아세탈	32	12,5	20	17	83	40	12	21	20	18	40	80	18,8
K0012.2106	B	폴리 아세탈	16	6,5	-	10	41,5	20	-	10	11	9	20	30	4,8
K0012.2108	B	폴리 아세탈	20	8,5	-	12	51,5	25	-	13	15	12	25	50	8,8
K0012.2110	B	폴리 아세탈	25	10,5	-	14	65,5	32	-	17	17	14	32	60	11,6
K0012.2112	B	폴리 아세탈	32	12,5	-	17	82,5	40	-	21	20	18	40	80	18,8
K0012.306	A	폴리우레탄	16	6,5	11	10	42	20	6	10,5	11	9	20	30	4,8
K0012.308	A	폴리우레탄	20	8,5	15	12	52	25	8	13,5	15	12	25	50	8,8
K0012.310	A	폴리우레탄	25	10,5	18	14	66	32	10	17,5	17	14	32	60	11,6

보호 삽입물이 있는 잠금 후크

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	B	R	R1	R2	F max. kN
K0012.312	A	폴리우레탄	32	12,5	20	17	83	40	12	21	20	18	40	80	18,8
K0012.3106	B	폴리우레탄	16	6,5	-	10	41,5	20	-	10	11	9	20	30	4,8
K0012.3108	B	폴리우레탄	20	8,5	-	12	51,5	25	-	13	15	12	25	50	8,8
K0012.3110	B	폴리우레탄	25	10,5	-	14	65,5	32	-	17	17	14	32	60	11,6
K0012.3112	B	폴리우레탄	32	12,5	-	17	82,5	40	-	21	20	18	40	80	18,8