

# 기계 핸들 고정 DIN 39 타입 E, 알루미늄

## 품목 설명/제품 이미지




### 설명

**재질:**  
알루미늄 그립, 축 부품 스틸.

**표면 마무리:**  
볼노브 광택, 축 부품 검정색.

**정보:**  
DIN 950 핸드 휠에 적합한 볼 노브.

## 도면



## 품목 요약

### DIN 39 고정 기계 핸들 타입 E, 알루미늄

주문 번호	나사 종류	D	D1	D4	L	L1	L3	SW
K0167.0616050	수나사	M6	16	10	11	50	7	3
K0167.0820064	수나사	M8	20	13	13	64	8	4
K0167.1025080	수나사	M10	25	16	14	80	10	5
K0167.1232100	수나사	M12	32	20	21	100	13	6
K0167.1636112	수나사	M16	36	22	26	112	14	8