


T 슬롯 마름모 너트

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
단강.

표면 마무리:
10.9 열 처리/검정 산화.

정보:
T 슬롯 마름모 너트의 장점은 위에서 삽입할 수 있다는 점에 있음. 긴 T 슬롯 또는 기계 테이블 배치가 클램핑 스크류 또는 T 슬롯 너트의 측면 유입을 허용하지 않는 경우에 특히 사용할 수 있음.

이용:
위에서 삽입한 후 돌리고 슬롯에 멈추게 함.

도면



품목 요약

T 슬롯 마름모 너트

주문 번호	슬롯 너비	B	B1	D	H	H1
K0379.105	6	10	5,6	M5	8	4
K0379.106	8	13	7,6	M6	10	6
K0379.108	10	15	9,7	M8	12	6
K0379.110	12	18	11,7	M10	14	7
K0379.210	14	22	13,5	M10	16	8
K0379.310	18	28	17,5	M10	20	10
K0379.112	14	22	13,7	M12	16	8
K0379.114	16	25	15,7	M14	18	9
K0379.116	18	28	17,7	M16	20	10
K0379.216	20	32	19,7	M16	24	12
K0379.316	22	35	21,5	M16	28	14
K0379.416	28	44	27,5	M16	36	18
K0379.118	20	32	19,7	M18	24	12
K0379.120	22	35	21,7	M20	28	14
K0379.124	28	44	27,7	M24	36	18
K0379.130	36	54	35,6	M30	44	22
K0379.136	42	65	41,5	M36	52	26

T 슬롯 마름모 너트

품목 요약
