

원형 인서트 타입 C

품목 설명/제품 이미지



설명


재질, 표면 마무리:
타입 C 톨 스틸, 경화 및 검정 산화 처리.

정보:
그리퍼와 인서트는 클램핑 압, 그리퍼 시스템, 클램핑 장치, 클램핑 조오와 토글 로케이터의 설치에 특히 적합함. 그리퍼를 사용하여 딱딱한 재질과 표면이 불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크와 평균 이상의 유지력을 전달할 수 있음.

그리퍼와 인서트는 다음에 나온 토글 로케이터에 장착할 수 있음:
주문 번호. K0285.117X022 ~ K0285.936X036
주문 번호. K0289.110X015 ~ K0289.924X100
주문 번호. K0291.120X030 ~ K0291.924X080

도면

타입 C
스틸 인서트 플랫폼, 평평



품목 요약

주문 번호	타입	D2	L3	L4	G
K0385.10108	C	10	10	5	M5
K0385.10128	C	10	12	6,4	M5
K0385.12108	C	12	10	5	M5
K0385.12128	C	12	12	6,4	M5
K0385.16108	C	16	10	5	M6
K0385.16128	C	16	12	6,4	M6
K0385.20108	C	20	10	5	M6
K0385.20128	C	20	12	6,4	M6
K0385.25108	C	25	10	5	M6
K0385.25128	C	25	12	6,4	M6