

나사 스테드 스러스트 포인트 DIN 6332 와 유사

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인리스 스틸.

표면 마무리:

스틸: 스러스트 포인트 인서트 경화, 검정색.

스테인레스 스틸: 광택

정보:


DIN 6332 나사 스테드 압력 핀은 K0392

플런저와 결합하거나 또는 직접적으로


클램핑에 이용할 수 있도록 만들어져 있음.

도면 설명:

1) 스냅링



도면



품목 요약

나사 스테드 스러스트 포인트 DIN 6332 와 유사

주문 번호	본체 재질	D1	L1	D2	D3	L	L2	L3	L5
K0390.06X30	스틸	M6	30	4,5	4	24	6	2,5	2,2
K0390.06X35	스틸	M6	35	4,5	4	29	6	2,5	2,2
K0390.06X40	스틸	M6	40	4,5	4	34	6	2,5	2,2

나사 스테드 스러스트 포인트 DIN 6332 와 유사

품목 요약

주문 번호	본체 재질	D1	L1	D2	D3	L	L2	L3	L5
K0390.06X50	스틸	M6	50	4,5	4	44	6	2,5	2,2
K0390.08X35	스틸	M8	35	6	5,4	27,5	7,5	3	3
K0390.08X40	스틸	M8	40	6	5,4	32,5	7,5	3	3
K0390.08X45	스틸	M8	45	6	5,4	37,5	7,5	3	3
K0390.08X50	스틸	M8	50	6	5,4	42,5	7,5	3	3
K0390.08X60	스틸	M8	60	6	5,4	52,5	7,5	3	3
K0390.10X50	스틸	M10	50	8	7,2	41	9	4,5	3,6
K0390.10X55	스틸	M10	55	8	7,2	46	9	4,5	3,6
K0390.10X60	스틸	M10	60	8	7,2	51	9	4,5	3,6
K0390.10X65	스틸	M10	65	8	7,2	56	9	4,5	3,6
K0390.10X80	스틸	M10	80	8	7,2	71	9	4,5	3,6
K0390.12X60	스틸	M12	60	8	7,2	50	10	4,5	4,5
K0390.12X65	스틸	M12	65	8	7,2	55	10	4,5	4,5
K0390.12X70	스틸	M12	70	8	7,2	60	10	4,5	4,5
K0390.12X80	스틸	M12	80	8	7,2	70	10	4,5	4,5
K0390.12X100	스틸	M12	100	8	7,2	90	10	4,5	4,5
K0390.14X60	스틸	M14	60	10	9	48	12	5	5
K0390.14X80	스틸	M14	80	10	9	68	12	5	5
K0390.14X100	스틸	M14	100	10	9	88	12	5	5
K0390.16X65	스틸	M16	65	12	11	53	12	5	5,3
K0390.16X70	스틸	M16	70	12	11	58	12	5	5,3
K0390.16X80	스틸	M16	80	12	11	68	12	5	5,3
K0390.16X100	스틸	M16	100	12	11	88	12	5	5,3
K0390.16X125	스틸	M16	125	12	11	113	12	5	5,3
K0390.20X80	스틸	M20	80	15,5	14,4	66	14	5,5	5,6
K0390.20X90	스틸	M20	90	15,5	14,4	76	14	5,5	5,6
K0390.20X100	스틸	M20	100	15,5	14,4	86	14	5,5	5,6
K0390.20X125	스틸	M20	125	15,5	14,4	111	14	5,5	5,6
K0390.20X150	스틸	M20	150	15,5	14,4	136	14	5,5	5,6
K0390.061X30	스테인레스 스틸	M6	30	4,5	4	24	6	2,5	2,2
K0390.061X35	스테인레스 스틸	M6	35	4,5	4	29	6	2,5	2,2
K0390.061X40	스테인레스 스틸	M6	40	4,5	4	34	6	2,5	2,2
K0390.061X50	스테인레스 스틸	M6	50	4,5	4	44	6	2,5	2,2
K0390.081X35	스테인레스 스틸	M8	35	6	5,4	27,5	7,5	3	3
K0390.081X40	스테인레스 스틸	M8	40	6	5,4	32,5	7,5	3	3
K0390.081X45	스테인레스 스틸	M8	45	6	5,4	37,5	7,5	3	3
K0390.081X50	스테인레스 스틸	M8	50	6	5,4	42,5	7,5	3	3
K0390.081X60	스테인레스 스틸	M8	60	6	5,4	52,5	7,5	3	3
K0390.101X50	스테인레스 스틸	M10	50	8	7,2	41	9	4,5	3,6
K0390.101X55	스테인레스 스틸	M10	55	8	7,2	46	9	4,5	3,6
K0390.101X60	스테인레스 스틸	M10	60	8	7,2	51	9	4,5	3,6
K0390.101X65	스테인레스 스틸	M10	65	8	7,2	56	9	4,5	3,6
K0390.101X80	스테인레스 스틸	M10	80	8	7,2	71	9	4,5	3,6
K0390.121X60	스테인레스 스틸	M12	60	8	7,2	50	10	4,5	4,5
K0390.121X65	스테인레스 스틸	M12	65	8	7,2	55	10	4,5	4,5
K0390.121X70	스테인레스 스틸	M12	70	8	7,2	60	10	4,5	4,5
K0390.121X80	스테인레스 스틸	M12	80	8	7,2	70	10	4,5	4,5
K0390.121X100	스테인레스 스틸	M12	100	8	7,2	90	10	4,5	4,5
K0390.141X60	스테인레스 스틸	M14	60	10	9	48	12	5	5
K0390.141X80	스테인레스 스틸	M14	80	10	9	68	12	5	5
K0390.141X100	스테인레스 스틸	M14	100	10	9	88	12	5	5
K0390.161X65	스테인레스 스틸	M16	65	12	11	53	12	5	5,3
K0390.161X70	스테인레스 스틸	M16	70	12	11	58	12	5	5,3
K0390.161X80	스테인레스 스틸	M16	80	12	11	68	12	5	5,3
K0390.161X100	스테인레스 스틸	M16	100	12	11	88	12	5	5,3
K0390.161X125	스테인레스 스틸	M16	125	12	11	113	12	5	5,3
K0390.201X80	스테인레스 스틸	M20	80	15,5	14,4	66	14	5,5	5,6
K0390.201X90	스테인레스 스틸	M20	90	15,5	14,4	76	14	5,5	5,6
K0390.201X100	스테인레스 스틸	M20	100	15,5	14,4	86	14	5,5	5,6
K0390.201X125	스테인레스 스틸	M20	125	15,5	14,4	111	14	5,5	5,6
K0390.201X150	스테인레스 스틸	M20	150	15,5	14,4	136	14	5,5	5,6

나사 스테드 스러스트 포인트 DIN 6332 와 유사

품목 요약
