슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 스테인레스 스틸 DIN ISO 12240-4

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
하우징, 단조 스테인레스 스틸 1.4057.
볼 조인트 1.4034 경화 및 연마.
베어링 쉘, 스테인레스 스틸 1.4571.

표면 마무리:
광택.

정보:
로드 엔드 슬라이딩 베어링은 정비가 필요 없음.
연결 치수는 DIN 648 시리즈 KA에 해당함.

도면



품목 요약

슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 스테인레스 스틸, DIN ISO 12240-4

주문 번호	표면 마무리	D	D1	A	B	H	H1	K	L	L1	α	부하 등급 동적 kN	부하 등급 정적 kN
K0720.05	오른손잡이 나사	5	M5	33	18	8	6	11,11	20	9	13°	7,5	6,2
K0720.06	오른손잡이 나사	6	M6	36	20	9	6,75	12,7	22	12	13°	9,3	8,8
K0720.08	오른손잡이 나사	8	M8	42	24	12	9	15,87	25	15	13°	16,7	16,1
K0720.10	오른손잡이 나사	10	M10	48	28	14	10,5	19,05	29	15	13°	23,4	25,5
K0720.12	오른손잡이 나사	12	M12	54	32	16	12	22,22	33	19	13°	32	34,5
K0720.16	오른손잡이 나사	16	M16	66	42	21	15	28,57	40	22	15°	52,7	60,6
K0720.20	오른손잡이 나사	20	M20x1,5	78	50	25	18	34,92	47	28	15°	78,1	83,1
K0720.22	오른손잡이 나사	22	M22x1,5	84	54	28	20	38,1	51	26	15°	97,2	99,7
K0720.051	왼손잡이 나사	5	M5	33	18	8	6	11,11	20	9	13°	7,5	6,2
K0720.061	왼손잡이 나사	6	M6	36	20	9	6,75	12,7	22	12	13°	9,3	8,8
K0720.081	왼손잡이 나사	8	M8	42	24	12	9	15,87	25	15	13°	16,7	16,1
K0720.101	왼손잡이 나사	10	M10	48	28	14	10,5	19,05	29	15	13°	23,4	25,5
K0720.121	왼손잡이 나사	12	M12	54	32	16	12	22,22	33	19	13°	32	34,5
K0720.161	왼손잡이 나사	16	M16	66	42	21	15	28,57	40	22	15°	52,7	60,6
K0720.201	왼손잡이 나사	20	M20x1,5	78	50	25	18	34,92	47	28	15°	78,1	83,1
K0720.221	왼손잡이 나사	22	M22x1,5	84	54	28	20	38,1	51	26	15°	97,2	99,7

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 스테인레스 스틸 DIN ISO 12240-4

품목 요약

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG