

**핸드 크랭크, 스완 넥 타입, DIN 468 유사형, 타입 F, 고정된 원통형
그립**

품목 설명/제품 이미지


**설명****재질:**

크랭크 몸체 가단 주철 또는 구형 주철

표면 마무리:

블라스팅.

핸드 크랭크, 스완 넥 타입, DIN 468 유사형, 타입 F, 고정된 원통형
그립
도면



품목 요약

주문 번호	타입	A	D1	H	H1	H2	H3	SW	직경 볼 그립
K0684.106X10	F	63	20	92	52	20	40	10+0,2	16
K0684.108X10	F	80	24	109	65	24	44	10+0,2	20
K0684.108X12	F	80	24	109	65	24	44	12+0,2	20
K0684.110X12	F	100	28	120	65	28	55	12+0,2	20
K0684.110X14	F	100	28	120	65	28	55	14+0,3	20
K0684.112X14	F	125	34	141	83	34	58	14+0,3	25
K0684.112X17	F	125	34	141	83	34	58	17+0,3	25

**핸드 크랭크, 스완 넥 타입, DIN 468 유사형, 타입 F, 고정된 원통형
그립**
품목 요약

주문 번호	타입	A	D1	H	H1	H2	H3	SW	직경 볼 그립
K0684.116X17	F	160	37	153	83	38	70	17+0,3	25
K0684.116X19	F	160	37	153	83	38	70	19+0,3	25
K0684.120X19	F	200	40	189	105	44	84	19+0,3	32
K0684.120X22	F	200	40	189	105	44	84	22+0,3	32