

스틸 또는 스테인레스 스틸 소재 나사 볼트가 장착된 포크 스프링

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:


카본 스틸 1.1191 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:


단강, 열처리, 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸 블랭크.

정보:

적합한 축 볼트는 K0007을 참고함.



도면



품목 요약

스틸 또는 스테인레스 스틸 소재 나사 볼트가 장착된 포크 스프링

주문 번호	분체 재질	D	D1	D2	B	H	H1	H2	L
K0397.05	단강	M5	5	12	6	16	10	7	14,5
K0397.06	단강	M6	6	16	7	19	12	8	15
K0397.08	단강	M8	8	20	9	23	15	10	20
K0397.10	단강	M10	10	28	12	28	18	11	25
K0397.12	단강	M12	12	30	14	34	21	13,5	30

스틸 또는 스테인레스 스틸 소재 나사 볼트가 장착된 포크 스프링

품목 요약

주문 번호	본체 재질	D	D1	D2	B	H	H1	H2	L
K0397.14	단강	M14	14	36	16	37	23	15	35
K0397.16	단강	M16	16	40	17	42	26	17	40
K0397.20	단강	M20	18	50	22	52	32	21	50
K0397.105	스테인레스 스틸	M5	5	12	6	16	10	7	14,5
K0397.106	스테인레스 스틸	M6	6	16	7	19	12	8	15
K0397.108	스테인레스 스틸	M8	8	20	9	23	15	10	20
K0397.110	스테인레스 스틸	M10	10	28	12	28	18	11	25
K0397.112	스테인레스 스틸	M12	12	30	14	34	21	13,5	30
K0397.114	스테인레스 스틸	M14	14	36	16	37	23	15	35
K0397.116	스테인레스 스틸	M16	16	40	17	42	26	17	40
K0397.120	스테인레스 스틸	M20	18	50	22	52	32	21	50