

머신 피트 타입 B

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

금속 부품, 스틸 경도 등급 5.6.

엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간, 60° 쇼어

표면 마무리:

스틸, 아연 도금 처리.

정보:

머신 피트는 각종 기계를 유연하게 설치하는데 일반적으로 사용 가능한 입증된 부품입니다. 큰 수평 이동을 피하려는 곳에 머신 피트가 자주 사용됩니다. 수평적 고정성이 모든 방향에서 수직적 고정성보다 큼니다. 올바르게 사용할 경우 진동과 소음의 전달을 탁월하게 방지합니다.

파손 방지 기능이 있는 머신 피트는 특히 견인력이 예상되는 상황(예: 조선)에서 사용됩니다.

기재된 부하 데이터는 고무 경도 60° 쇼어 A에서 정적인 부하인 경우 기준치입니다.

홀 D2는 도면과 달리 긴 홀(타원형) 버전일 수도 있습니다.

요청 시:


고무 경도 40°, 70° 쇼어 A 머신 피트.

도면 설명:

1) 찢어짐 방지장치 있음

머신 피트 타입 B

도면



품목 요약

주문 번호	타입	모델 1	A	D	D1	D2	H	L	부하 max. kN
K0687.150060	B	파손 방지 장치 없음	132	150	M16	12,5	51	168	8
K0687.150160	B	찢어짐 방지장치 있음	132	150	M16	12,5	51	168	8