


육각 너트 높이 1.5 D DIN 6330 확장형

품목 설명/제품 이미지




설명


재질:
단강 또는 스테인레스 스틸 A2.

표면 마무리:
스틸 경도 등급 10, 표면 광택 처리 (검정색).
스테인레스 스틸 A 2-70, 표면 광택 처리.

정보:
육각 너트에는 원추형 와셔 K0729
타입 D와 G가 사용됨.



도면



품목 요약

DIN 6330 높이 1,5 D 육각 너트 확장형

주문 번호	본체 재질	D	H = 1.5 x D	D1	SW	E	R
K0702.05	단강	M5	7,5	6,5	9	10,4	7
K0702.06	단강	M6	9	7	10	11,5	9
K0702.08	단강	M8	12	9	13	15	11
K0702.10	단강	M10	15	11,5	16	18,4	15
K0702.101	단강	M10	15	11,5	17	19,6	15
K0702.12	단강	M12	18	14	18	20,7	17
K0702.121	단강	M12	18	14	19	21,9	17
K0702.14	단강	M14	21	16	22	25,4	20
K0702.16	단강	M16	24	18	24	27,7	22
K0702.18	단강	M18	27	20	27	31,2	24,5
K0702.20	단강	M20	30	22	30	34,6	27
K0702.22	단강	M22	33	24	32	36,9	29
K0702.24	단강	M24	36	26	36	41,6	32

육각 너트 높이 1.5 D DIN 6330 확장형

품목 요약

주문 번호	본체 재질	D	H = 1.5 x D	D1	SW	E	R
K0702.30	단강	M30	45	32	46	53,1	41
K0702.36	단강	M36	54	38	55	63,5	50
K0702.806	스테인레스 스틸 A2	M6	9	7	10	11,5	9
K0702.808	스테인레스 스틸 A2	M8	12	9	13	15	11
K0702.810	스테인레스 스틸 A2	M10	15	11,5	16	18,4	15
K0702.811	스테인레스 스틸 A2	M10	15	11,5	17	19,6	15
K0702.812	스테인레스 스틸 A2	M12	18	14	18	20,7	17
K0702.816	스테인레스 스틸 A2	M16	24	18	24	27,7	22
K0702.820	스테인레스 스틸 A2	M20	30	22	30	34,6	27