


마운팅 플레이트

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

마운팅 플레이트는 인디게이터를 연결하는 컴팩트 유닛을 형성함. 이는 추가적인 구성 작업 없이 신뢰할 수 있는 스핀들 클램핑을 보장함.

재질:

장착 위치 1, 아연 다이캐스트 하우징.

장착 위치 3, 알루미늄 하우징.

플라스틱 클램핑 레버.

표면 마무리:

조립 위치 1, 하우징 옷칠.

조립 위치 3, 하우징 산화처리.



클램프 레버, 검정회색.

정보:

간단한 조립으로 인해 마운팅 플레이트는 기존 설비의 손쉬운 설치를 가능하게 합니다.

마운팅 플레이트

도면



품목 요약

마운팅 플레이트

주문 번호	조립 위치	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	D2	D3	H	H1	L	다음에 적합
K0414.04081	1	21	-	22	11	23,5	7,5	15	4,6	8	M4	4,5	8	47	16,5	33	K0409
K0414.04101	1	21	-	22	11	23,5	7,5	15	4,6	10	M4	4,5	8	47	16,5	33	K0409
K0414.04121	1	21	-	22	11	23,5	7,5	15	4,6	12	M4	4,5	8	47	16,5	33	K0409
K0414.04141	1	21	-	22	11	23,5	7,5	15	4,6	14	M4	4,5	8	47	16,5	33	K0409

마운팅 플레이트

품목 요약

주문 번호	조립 위치	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	D2	D3	H	H1	L	다음에 적합
K0414.09121	1	34	-	30	17	17	10	20	5,5	12	M4	5,5	10	67,5	25,5	48	K0410
K0414.09141	1	34	-	30	17	17	10	20	5,5	14	M4	5,5	10	67,5	25,5	48	K0410
K0414.09161	1	34	-	30	17	17	10	20	5,5	16	M4	5,5	10	67,5	25,5	48	K0410
K0414.09201	1	34	-	30	17	17	10	20	5,5	20	M4	5,5	10	67,5	25,5	48	K0410
K0414.04083	3	21	11	22	-	23,5	7,5	15	4,6	8	M4	4,5	8	47	16,5	33	K0409
K0414.04103	3	21	11	22	-	23,5	7,5	15	4,6	10	M4	4,5	8	47	16,5	33	K0409
K0414.04123	3	21	11	22	-	23,5	7,5	15	4,6	12	M4	4,5	8	47	16,5	33	K0409
K0414.04143	3	21	11	22	-	23,5	7,5	15	4,6	14	M4	4,5	8	47	16,5	33	K0409
K0414.09123	3	34	17	30	-	17	10	20	5,5	12	M4	5,5	10	67,5	25,5	48	K0410
K0414.09143	3	34	17	30	-	17	10	20	5,5	14	M4	5,5	10	67,5	25,5	48	K0410
K0414.09163	3	34	17	30	-	17	10	20	5,5	16	M4	5,5	10	67,5	25,5	48	K0410
K0414.09203	3	34	17	30	-	17	10	20	5,5	20	M4	5,5	10	67,5	25,5	48	K0410