

나사 잠금이 포함되지 않은 육각 소켓 및 플랫 팁 DIN EN ISO 4026, 이 있는 그루브 스크류

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:


스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.

표면 마무리:

스틸, 경도 등급 45 H, 검정색.

스테인레스 스틸 A2-70, 소재.

도면



품목 요약

육각 소켓 세트 스크류 DIN EN ISO 4026

주문 번호	본체 재질	L	D1	D2	SW
K0707.03X5	스틸	5	M3	2	1,5
K0707.03X6	스틸	6	M3	2	1,5
K0707.03X8	스틸	8	M3	2	1,5
K0707.03X10	스틸	10	M3	2	1,5
K0707.03X12	스틸	12	M3	2	1,5
K0707.03X16	스틸	16	M3	2	1,5
K0707.03X20	스틸	20	M3	2	1,5
K0707.04X5	스틸	5	M4	2,5	2
K0707.04X6	스틸	6	M4	2,5	2
K0707.04X8	스틸	8	M4	2,5	2
K0707.04X10	스틸	10	M4	2,5	2
K0707.04X12	스틸	12	M4	2,5	2
K0707.04X16	스틸	16	M4	2,5	2
K0707.04X20	스틸	20	M4	2,5	2
K0707.04X25	스틸	25	M4	2,5	2
K0707.05X5	스틸	5	M5	3,5	2,5
K0707.05X6	스틸	6	M5	3,5	2,5
K0707.05X8	스틸	8	M5	3,5	2,5
K0707.05X10	스틸	10	M5	3,5	2,5
K0707.05X12	스틸	12	M5	3,5	2,5
K0707.05X16	스틸	16	M5	3,5	2,5
K0707.05X20	스틸	20	M5	3,5	2,5
K0707.05X25	스틸	25	M5	3,5	2,5
K0707.05X30	스틸	30	M5	3,5	2,5
K0707.06X6	스틸	6	M6	4	3
K0707.06X8	스틸	8	M6	4	3

**나사 잠금이 포함되지 않은 육각 소켓 및 플랫 팁 DIN EN ISO 4026,
이 있는 그루브 스크류**
품목 요약

주문 번호	본체 재질	L	D1	D2	SW
K0707.06X10	스틸	10	M6	4	3
K0707.06X12	스틸	12	M6	4	3
K0707.06X16	스틸	16	M6	4	3
K0707.06X20	스틸	20	M6	4	3
K0707.06X25	스틸	25	M6	4	3
K0707.06X30	스틸	30	M6	4	3
K0707.06X35	스틸	35	M6	4	3
K0707.06X40	스틸	40	M6	4	3
K0707.06X45	스틸	45	M6	4	3
K0707.06X50	스틸	50	M6	4	3
K0707.06X60	스틸	60	M6	4	3
K0707.08X8	스틸	8	M8	5,5	4
K0707.08X10	스틸	10	M8	5,5	4
K0707.08X12	스틸	12	M8	5,5	4
K0707.08X16	스틸	16	M8	5,5	4
K0707.08X20	스틸	20	M8	5,5	4
K0707.08X25	스틸	25	M8	5,5	4
K0707.08X30	스틸	30	M8	5,5	4
K0707.08X35	스틸	35	M8	5,5	4
K0707.08X40	스틸	40	M8	5,5	4
K0707.08X45	스틸	45	M8	5,5	4
K0707.08X50	스틸	50	M8	5,5	4
K0707.08X60	스틸	60	M8	5,5	4
K0707.08X70	스틸	70	M8	5,5	4
K0707.08X80	스틸	80	M8	5,5	4
K0707.10X10	스틸	10	M10	7	5
K0707.10X12	스틸	12	M10	7	5
K0707.10X16	스틸	16	M10	7	5
K0707.10X20	스틸	20	M10	7	5
K0707.10X25	스틸	25	M10	7	5
K0707.10X30	스틸	30	M10	7	5
K0707.10X35	스틸	35	M10	7	5
K0707.10X40	스틸	40	M10	7	5
K0707.10X45	스틸	45	M10	7	5
K0707.10X50	스틸	50	M10	7	5
K0707.10X60	스틸	60	M10	7	5
K0707.10X70	스틸	70	M10	7	5
K0707.10X80	스틸	80	M10	7	5
K0707.10X90	스틸	90	M10	7	5
K0707.10X100	스틸	100	M10	7	5
K0707.103X5	스테인레스 스틸	5	M3	2	1,5
K0707.103X6	스테인레스 스틸	6	M3	2	1,5
K0707.103X8	스테인레스 스틸	8	M3	2	1,5
K0707.103X10	스테인레스 스틸	10	M3	2	1,5
K0707.103X12	스테인레스 스틸	12	M3	2	1,5
K0707.104X5	스테인레스 스틸	5	M4	2,5	2
K0707.104X6	스테인레스 스틸	6	M4	2,5	2
K0707.104X8	스테인레스 스틸	8	M4	2,5	2
K0707.104X10	스테인레스 스틸	10	M4	2,5	2
K0707.104X12	스테인레스 스틸	12	M4	2,5	2
K0707.104X16	스테인레스 스틸	16	M4	2,5	2
K0707.104X20	스테인레스 스틸	20	M4	2,5	2
K0707.105X5	스테인레스 스틸	5	M5	3,5	2,5
K0707.105X6	스테인레스 스틸	6	M5	3,5	2,5
K0707.105X8	스테인레스 스틸	8	M5	3,5	2,5
K0707.105X10	스테인레스 스틸	10	M5	3,5	2,5
K0707.105X12	스테인레스 스틸	12	M5	3,5	2,5
K0707.105X16	스테인레스 스틸	16	M5	3,5	2,5
K0707.105X20	스테인레스 스틸	20	M5	3,5	2,5
K0707.105X25	스테인레스 스틸	25	M5	3,5	2,5
K0707.105X30	스테인레스 스틸	30	M5	3,5	2,5
K0707.106X6	스테인레스 스틸	6	M6	4	3
K0707.106X8	스테인레스 스틸	8	M6	4	3

**나사 잠금이 포함되지 않은 육각 소켓 및 플랫 팁 DIN EN ISO 4026,
이 있는 그루브 스크류**
품목 요약

주문 번호	본체 재질	L	D1	D2	SW
K0707.106X10	스테인레스 스틸	10	M6	4	3
K0707.106X12	스테인레스 스틸	12	M6	4	3
K0707.106X16	스테인레스 스틸	16	M6	4	3
K0707.106X20	스테인레스 스틸	20	M6	4	3
K0707.106X25	스테인레스 스틸	25	M6	4	3
K0707.106X30	스테인레스 스틸	30	M6	4	3
K0707.106X35	스테인레스 스틸	35	M6	4	3
K0707.106X40	스테인레스 스틸	40	M6	4	3
K0707.108X8	스테인레스 스틸	8	M8	5,5	4
K0707.108X10	스테인레스 스틸	10	M8	5,5	4
K0707.108X12	스테인레스 스틸	12	M8	5,5	4
K0707.108X16	스테인레스 스틸	16	M8	5,5	4
K0707.108X20	스테인레스 스틸	20	M8	5,5	4
K0707.108X25	스테인레스 스틸	25	M8	5,5	4
K0707.108X30	스테인레스 스틸	30	M8	5,5	4
K0707.108X35	스테인레스 스틸	35	M8	5,5	4
K0707.108X40	스테인레스 스틸	40	M8	5,5	4
K0707.108X45	스테인레스 스틸	45	M8	5,5	4
K0707.108X50	스테인레스 스틸	50	M8	5,5	4
K0707.110X10	스테인레스 스틸	10	M10	7	5
K0707.110X12	스테인레스 스틸	12	M10	7	5
K0707.110X16	스테인레스 스틸	16	M10	7	5
K0707.110X20	스테인레스 스틸	20	M10	7	5
K0707.110X25	스테인레스 스틸	25	M10	7	5
K0707.110X30	스테인레스 스틸	30	M10	7	5
K0707.110X35	스테인레스 스틸	35	M10	7	5
K0707.110X40	스테인레스 스틸	40	M10	7	5
K0707.110X45	스테인레스 스틸	45	M10	7	5
K0707.110X50	스테인레스 스틸	50	M10	7	5