

축 조인트 유사형 DIN 71802

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
스테인레스 스틸의 경우 네오프렌 실링.

표면 마무리:

아연 도금 및 피막처리. 불랭크한 스테인레스 스틸 버전.


정보:

스테인레스 스틸 버전:
먼지, 오염, 분무, 증기로부터 보호. 온도 범위 -30°C ~ + 110°C 내에서 사용.

요청 시:

높은 추출력과 왼손잡이용 나사 축 조인트는 요청 가능합니다.

도면



품목 요약

유사형 DIN 71802 축 조인트

주문 번호	본체 재질	D1	D2	A	LA	L3	E	추출력 F N
K0715.08	스틸	8	M5	22	19,2	9	10,2	30
K0715.10	스틸	10	M6	25	23,5	11	11,5	40
K0715.13	스틸	13	M8	30	29,5	13	14	60
K0715.16	스틸	16	M10	35	36	16	15,5	80
K0715.19	스틸	19	M14x1,5	45	48	20	21,5	100
K0715.108	스테인레스 스틸	8	M5	22	19,2	9	10,2	30
K0715.110	스테인레스 스틸	10	M6	25	23,5	11	11,5	40
K0715.113	스테인레스 스틸	13	M8	30	29,5	13	14	60
K0715.116	스테인레스 스틸	16	M10	35	36	16	15,5	80