

드릴 홀 있는 스위벨 풋

품목 설명/제품 이미지

**설명****재질:**

풋 플레이트 및 나사 스펀들, 스텝.


표면 마무리:

풋 플레이트 및 나사 스펀들, 아연 도금.

정보:나사 스펀들은 풋 플레이트로 눌러
돌릴 수 있음.

드릴 홀 있는 스위벨 풋

도면



품목 요약

주문 번호	모델 1	A	D	D1	D2	H	H1	L	SW	부하 max. kN (정적 부하)
K0678.13008X016	보어홀 있음	24,3	30	M8	4	11	27	16	13	2,5
K0678.13008X020	보어홀 있음	24,3	30	M8	4	11	31	20	13	2,5
K0678.13008X030	보어홀 있음	24,3	30	M8	4	11	41	30	13	2,5
K0678.13008X040	보어홀 있음	24,3	30	M8	4	11	51	40	13	2,5
K0678.13008X050	보어홀 있음	24,3	30	M8	4	11	61	50	13	2,5
K0678.13010X016	보어홀 있음	24,3	30	M10	4	12,5	28,5	16	17	3,5
K0678.13010X020	보어홀 있음	24,3	30	M10	4	12,5	32,5	20	17	3,5
K0678.13010X030	보어홀 있음	24,3	30	M10	4	12,5	42,5	30	17	3,5
K0678.13010X040	보어홀 있음	24,3	30	M10	4	12,5	52,5	40	17	3,5
K0678.13010X050	보어홀 있음	24,3	30	M10	4	12,5	62,5	50	17	3,5
K0678.13010X060	보어홀 있음	24,3	30	M10	4	12,5	72,5	60	17	3,5
K0678.14008X016	보어홀 있음	30	40	M8	5	11	27	16	13	2,5
K0678.14008X020	보어홀 있음	30	40	M8	5	11	31	20	13	2,5
K0678.14008X030	보어홀 있음	30	40	M8	5	11	41	30	13	2,5
K0678.14008X040	보어홀 있음	30	40	M8	5	11	51	40	13	2,5
K0678.14008X050	보어홀 있음	30	40	M8	5	11	61	50	13	2,5
K0678.14010X016	보어홀 있음	30	40	M10	5	11	27	16	17	3,5
K0678.14010X020	보어홀 있음	30	40	M10	5	11	31	20	17	3,5
K0678.14010X030	보어홀 있음	30	40	M10	5	11	41	30	17	3,5
K0678.14010X040	보어홀 있음	30	40	M10	5	11	51	40	17	3,5
K0678.14010X050	보어홀 있음	30	40	M10	5	11	61	50	17	3,5
K0678.14010X060	보어홀 있음	30	40	M10	5	11	71	60	17	3,5

드릴 홀 있는 스위벨 풋

품목 요약

주문 번호	모델 1	A	D	D1	D2	H	H1	L	SW	부하 max. kN (정적 부하)
K0678.15008X016	보어홀 있음	35	50	M8	5,5	12,5	28,5	16	13	2,5
K0678.15008X020	보어홀 있음	35	50	M8	5,5	12,5	32,5	20	13	2,5
K0678.15008X030	보어홀 있음	35	50	M8	5,5	12,5	42,5	30	13	2,5
K0678.15008X040	보어홀 있음	35	50	M8	5,5	12,5	52,5	40	13	2,5
K0678.15008X050	보어홀 있음	35	50	M8	5,5	12,5	62,5	50	13	2,5
K0678.15010X016	보어홀 있음	35	50	M10	5,5	14	30	16	17	3,5
K0678.15010X020	보어홀 있음	35	50	M10	5,5	14	34	20	17	3,5
K0678.15010X030	보어홀 있음	35	50	M10	5,5	14	44	30	17	3,5
K0678.15010X040	보어홀 있음	35	50	M10	5,5	14	54	40	17	3,5
K0678.15010X050	보어홀 있음	35	50	M10	5,5	14	64	50	17	3,5
K0678.15010X060	보어홀 있음	35	50	M10	5,5	14	74	60	17	3,5
K0678.16008X016	보어홀 있음	46	60	M8	5,5	13,5	29,5	16	13	2,5
K0678.16008X020	보어홀 있음	46	60	M8	5,5	13,5	33,5	20	13	2,5
K0678.16008X030	보어홀 있음	46	60	M8	5,5	13,5	43,5	30	13	2,5
K0678.16008X040	보어홀 있음	46	60	M8	5,5	13,5	53,5	40	13	2,5
K0678.16008X050	보어홀 있음	46	60	M8	5,5	13,5	63,5	50	13	2,5
K0678.16010X016	보어홀 있음	46	60	M10	5,5	15	31	16	17	3,5
K0678.16010X020	보어홀 있음	46	60	M10	5,5	15	35	20	17	3,5
K0678.16010X030	보어홀 있음	46	60	M10	5,5	15	45	30	17	3,5
K0678.16010X040	보어홀 있음	46	60	M10	5,5	15	55	40	17	3,5
K0678.16010X050	보어홀 있음	46	60	M10	5,5	15	65	50	17	3,5
K0678.16010X060	보어홀 있음	46	60	M10	5,5	15	75	60	17	3,5